



ELEKTROMECHANISCHER RATSCHENSCHNEIDER AL/CU & ASCR

Klauke-Artikelnummern: EMS55CU, EMS55ST



Kurzbeschreibung

Klauke elektromechanischer Ratschenschneider Al/Cu & ACSR

Lieferumfang

- Werkzeug
- Werkzeugtasche Stoff mit Schultergurt
- Makita Akku 4 Ah, 18V
- Makita Ladegerät

Eigenschaften

- **Hohe Schneidkraft** zum Schneiden von mehrdrähtigen und feindrähtigen Kupfer- und Aluminium-Leitern bzw. von Freileitungen und armierten Leitungen
- **Präzision:** liefert optimale Schneidresultate ohne manuelle Nacharbeit
- Wartungsfreie Werkzeugmechanik
- Einfach und sicher: Ein-Hand Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Makita Akku System
- Schnitttrichtungswechsel per Umschaltknopf
- 2-Komponentengehäuse
- Langlebiges Getriebe

Zubehör

- LGL1: Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus
- RAL40: Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
- TT55: Tragetasche schwarz EMS55



Produktdaten EMS55CU

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4059577041493

UPC:	-
Zolltarifnummer:	84672920
Klauke-Artikelnummer:	EMS55CU
Materialgruppe:	23
Sonderbehandlungs-kategorie (Gefahrgut):	Ja, UNV 3481
Schlagwort:	Elektromechanischer Ratschenschneider
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	6,6 Kg
Nettogewicht:	3,6 kg
Abmessungen (LxBxH):	345x200x110 mm
Schneidbereich:	max. 50 mm
Zykluszeit:	8-10 sec
Anzahl Zyklen pro Akku:	150 Schnitte (500mm ² Klasse)
Akku:	18V 4.0 AH mit Ladestandsanzeige (LED)
Ladegerät:	100 -240 V, 50 – 60 Hz,
Wartungsintervall:	wartungsfrei
Garantiezeit:	2 Jahre
Ursprungsland:	CN
Normen:	siehe Bedienungsanleitung HE.20552
Entsorgung:	Klauke-WEEE-Abholung@Emerson.com

Produktdaten EMS55ST

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4059577041523

UPC:	-
Zolltarifnummer:	84672920
Klauke-Artikelnummer:	EMS55ST
Materialgruppe:	23
Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut):	Ja, UNV 3481
Schlagwort:	Elektromechanischer Ratschenschneider
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	6,6 Kg
Nettogewicht:	3,6 kg
Abmessungen (LxBxH):	345x200x110 mm
Schneidbereich:	mx. 45 mm
Zykluszeit:	8-10 sec
Anzahl Zyklen pro Akku:	150 Schnitte (40 mm Klasse)
Akku:	18V 4.0 AH mit Ladestandsanzeige (LED)
Ladegerät:	100 -240 V, 50 – 60 Hz,
Wartungsintervall:	wartungsfrei
Garantiezeit:	2 Jahre
Ursprungsland:	CN
Normen:	siehe Bedienungsanleitung HE.20522
Entsorgung:	Klauke-WEEE-Abholung@Emerson.com



Akkuplattform kompatible Werkzeuge

- Alle Makita Werkzeuge

Kontakt

Tel.: +49 (0)2191 / 907-0

Fax: +49 (0)2191 / 907-1410

Website: [Kontaktieren Sie uns](#) | [Klauke](#)

E-Mail: Klauke-Info@Emerson.com

Technischer Support:

Service: [Werkzeug-Service](#) | [Klauke](#)

Beratung vor Ort : [Persönlich und Kompetent - Ihr Kontakt zum Klauke Außendienst](#) | [Klauke](#)

Schulung: [Klauke System Schulungen](#) | [Klauke](#)

Fach- und Anwendungsberichte: [Fach- und Anwendungsberichte](#) | [Klauke](#)

Download/Dokumente wie z.B Bedienungsanleitungen: [Downloads](#) | [Klauke](#)