

   **Professioneller Batterietester mit ultrapräziser Messung, intuitives Farbdisplay und integrierter Drucker.**

UMFASSENDE TESTFUNKTIONEN



Test für 6 und 12 V Batterien:

- Test von Spannung und Ladezustand.



Starter 6 und 12 V:

- Test der Spannung beim Start.



Lichtmaschine 6, 12 und 24 V:

- Prüfung der Leerlauf- und Lastspannung sowie der Restwelligkeit des Laststroms.

VIELSEITIG

■ Geeignet für 3 Arten von Bleibatterien von 7 bis 240 Ah:

- Wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- FLÜSSIGE STANDARD-Batterien
- START / STOP Batterien (EFB/AGM)

■ Betriebsbereiche:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				Internationale Norm	Schiffsbatterie
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-GENAU

- Automatische Kompensation der Außentemperatur.

Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und zeigt ein zuverlässiges Ergebnis an, das nicht verfälscht wird durch:

- die Oberflächenlast
- parasitären Verbrauch (Lichter, verschiedene Anzeigen usw.)
- einen Kontaktfehler (Oxidation von Anschlüssen/Aderendhülsen, lose Aderendhülsen)

INTUITIV UND SICHER



- 3,2-Zoll LCD-Farbdisplay.
- Ergebnis in weniger als 1 Sekunde verfügbar.
- Ist sofort bereit für einen neuen Test.
- Speichert den zuletzt durchgeführten Test.
- Verpolungsschutz



- Laden Sie die App auf einen Computer für mehr Funktionen herunter: Ausdrucken der neuesten Tests und Aktualisierungen des Testgerät



13 Bedienersprachen verfügbar



Transportkoffer im Lieferumfang enthalten.



Abtrennbare Kabel



USB-Kabel



2 Papierrollen
Art.-Nr. 056633)

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION				
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•		10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m	