

Artikel-Nr.	9250012-p
Bezeichnung	Kabeltrommel XREEL 250 3xSSD nat 25m 3G1,5 H07RN-F schwarz K2 IP54
Langbeschreibung	Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw) Nennspannung: 250V Nennstrom: 16A Schutzart: IP54 1 Thermoschutzschalter 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2 Taurus2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0522-sr) zweifaches Erdungssystem XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 Normen: IEC / EN 61242 entspricht der BGI608 K2
GTIN (EAN)	9003399405860
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	5,100 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000191
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	1,5 mm²
Ader-Zahl	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Art des Netzanschlusses	Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge	25 m
Mit Tragerahmen	Ja
Mit thermischem Überlastschutz	Ja
Mit Arretierung	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

