PRODUKTDATENBLATT
Spot Surface Round GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Aufbauleuchten mit GU10-Fassung



Anwendungsgebiete

- Flure
- Eingangsbereiche
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Verstellbare Leuchtenköpfe

Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall
- Aufbauspot

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	80,00 mm
Höhe	95,00 mm
Produktgewicht	235,00 g



Spot surface

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
– Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
– Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SPOT SURFACE
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219301
PDF	Konformitätserklärung	SPOT SURFACE GU10
PDF	Konformitätserklärung UKCA	SPOT SURFACE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854445965	Faltschachtel 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	275.00 g	0.72 dm^3
4099854445972	Versandschachtel 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	3300.00 g	11.14 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.