

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Unterbauleuchte für flexible Montage, mit Bewegungsmelder, indirekte Beleuchtung, batteriebetrieben, wiederaufladbar



Anwendungsgebiete

- Oberschränke
- Regal- und Unterbauleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung

Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Farbtemperatur: 4.000 K



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	1000,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtausbeute	45 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0

Maße & Gewicht

Länge	256,00 mm
Breite	46,00 mm
Höhe	41,00 mm
Produktgewicht	183,00 g

LINEARLED MOBILE BL 200MM
SEN USBWT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Licht / Bewegung
-----------------	------------------

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	Others
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Batterieladedauer	4 h

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Ladekabel

Sicherheitshinweise

- Das Gerat ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hande von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Auerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Veratzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode fuhren. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schliet, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Korperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen auer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Hohe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heien Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion fuhren.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitatserklrung	EC_LINEARLED MOBILE
	Konformitatserklrung UKCA	LINEARLED MOBILE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stuck pro Einheit)	Abmessungen (Lange x Breite x Hohe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854531897	Faltschachtel 1	32 mm x 47 mm x 253 mm	241.00 g	0.38 dm ³
4099854531903	Versandschachtel 8	275 mm x 205 mm x 90 mm	2156.00 g	5.07 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

nderungen und Irrtumer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.