

# PRODUKTDATENBLATT

## Nightlux Touch Rabbit USB

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar



### Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

### Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- RGB-Farbsteuerung
- Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |            |
|--------------|------------|
| Nennleistung | 2,50 W     |
| Nennspannung | 5 V        |
| Nennstrom    | 500,000 mA |
| Schutzklasse | III        |
| Betriebsart  | Batterie   |

Photometrische Daten

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom                                  | 20 lm                |
| Lichtausbeute                               | 20 lm/W              |
| Farbtemperatur                              | 3000 K               |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Rot / Grün / Blau    |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | > 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0                  |
| Ausstrahlungswinkel                         | 250 °                |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 116,00 mm |
| Breite         | 116,00 mm |
| Höhe           | 170,00 mm |
| Produktgewicht | 189,00 g  |

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB  
RGBW

Materialien & Farben

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe                | Weiß    |
| Gehäusefarbe                | Weiß    |
| Gehäusematerial             | Plastik |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg  |

## Anwendung & Installation

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+60 °C |
| Schutzart                         | IP20         |
| Dimmbar                           | Nein         |
| Montageart                        | Stehend      |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja           |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein         |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Batterieart               | Lithium-Ionen |
| Batteriegröße             | 18650         |
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V         |
| Batterieladedauer         | 6 h           |

## Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
|-----------------------------------|--------------------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

## Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                            | Name des Dokuments                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | Konformitätserklärung      | EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW          |
|  | Konformitätserklärung UKCA | NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854536656 | Faltschachtel<br>1                     | 116 mm x 116 mm x 207 mm            | 260.00 g      | 2.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854536663 | Versandschachtel<br>6                  | 358 mm x 241 mm x 220 mm            | 1878.00 g     | 18.98 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.