



# T10 / T20 / T30

Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,  
der sowohl für Innen-, als auch für  
Außenwicklung einsetzbar ist



Geschwindigkeitsregler



Farbige LEDs zur  
Statusanzeige des  
Aufwicklers

# T10 / T20 / T30

## Aufwickler

| Modell                                                                                                                                    |                     | T10                                                                                 | T20               | T30                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Rollenbreite                                                                                                                              |                     | 4.72" (Max.)                                                                        | 7" (Max.)         | 8.46"               |
| Geschwindigkeit                                                                                                                           |                     | 14 IPS                                                                              | 14 IPS            | 6 IPS               |
| Etikettenrollenaußendurchmesser                                                                                                           |                     | 8" (Max.)                                                                           | 6" (Max.)         | 4" (Max.)           |
| Kerninnendurchmesser                                                                                                                      |                     | Direktaufwicklung, 1" (25.2~25.6mm), 1.5"x2 (37.4~38.0mm&40~40.6mm), 3" (76~76.6mm) |                   |                     |
| Gewicht Etikettenrolle                                                                                                                    |                     | 5 Kg                                                                                |                   | 5,5 Kg (12 lb)      |
| Aufwicklung                                                                                                                               |                     | Innen- und Außenwicklung (Regelung über Umschaltung)                                |                   |                     |
| Umschalter                                                                                                                                |                     | Innen- und Außenwicklung                                                            |                   |                     |
| Motor                                                                                                                                     |                     | Hybrid Motor                                                                        |                   |                     |
| Spannung                                                                                                                                  |                     | 100-240V AC 24W, 24V Adapter                                                        |                   |                     |
| Umgebung                                                                                                                                  | Betriebstemperatur  | 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)                                                       |                   |                     |
|                                                                                                                                           | Lagerungstemperatur | -20°C bis 60° (-4°F bis 122°F)                                                      |                   |                     |
| Feuchtigkeit                                                                                                                              |                     | 10-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                              |                   |                     |
| Prüfzeichen                                                                                                                               |                     | CE · FCC Class A                                                                    |                   |                     |
| Abmessungen (L*B*H)                                                                                                                       |                     | 303mm*180mm*349mm                                                                   | 303mm*180mm*394mm | 303 mm*230mm*349 mm |
| Gewicht                                                                                                                                   |                     | 5 Kg (11lb)                                                                         |                   | 5,5 Kg (12lb)       |
| * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. |                     |                                                                                     |                   |                     |