

SOGO®

Human Technology



FREIDORA DE AIRE

DIGI FRYER
verticalDUO 2460

**1800W
MAX**

POTENCIA

**2 x
5.5L
MAX**

CESTA FREIDORA
ANTIADHERENTE

6

FUNCIONES
PREESTABLECIDAS

**1-60
min.**

TEMPORIZADOR

**HASTA
230°C**

RANGO DE
TEMPERATURA



AVISO
AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN



SS-10930
www.sogo.es



RECETARIO DIGITAL
INCLUIDO



Descargue aquí
su recetario




REVESTIMIENTO
DE CERÁMICA
PPG FUSIÓN



SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



1

16

Producto / Product:

39.6 x 29.7 x 36.3 cm / 5.9 kg

Caja Individual / Gift box:

43 x 40.5 x 36 cm / 6.9 kg

Caja Master / Export Carton:

43.1 x 35 x 42.8 cm / 7.4 - 5.9 kg



ES FREIDORA DE AIRE ELÉCTRICA 2 x 5.5L

- Tecnología circulación de aire caliente y de alta velocidad a 360°
- Resistencia de calentamiento superior
- Cesta Freidora y rejilla de fritura con revestimiento cerámico
- PPG fusión
- Recordatorio automático de agitación de los alimentos a mitad de cocción
- 2 zonas de cocción independientes
- Con pantalla digital con luz LED y panel de control táctil
- Control de temperatura ajustable hasta 230°C
- Timbre de Auto listo con función de apagado automático
- Con protección contra sobrecalentamiento
- Accesorios: 2 Cestas de freír extraíble de 5.5L, rejilla de freír con pinza de silicona

EN ELECTRIC AIR FRYER 2 x 5.5L

- 360° Hot and hi-speed air circulation Technology
- Top Heating Resistance
- PPG fusion ceramic coated frying basket and frying rack
- Auto reminder of the shaking the food half way through cooking process
- 2 Independent cooking zones
- With LED light digital display & touch control panel
- Adjustable temperature control up to 230°C
- Auto ready bell with auto shut off function
- With overheat protection
- Accessories: 2 Removable frying basket of 5.5L each, frying rack with silicone tong

PT FRITADEIRA DE AR ELÉTRICA 2 x 5.5L

- Tecnologia de circulação de ar quente e de alta velocidade a 360°
- Resistência de aquecimento superior
- Cesto de fritar e grelha de fritar revestidos a cerâmica de fusão PPG
- Lembrete automático de agitação dos alimentos a meio do processo de cozedura
- 2 zonas de cozedura independentes
- Com visor digital com luz LED e painel de controlo tátil
- Controlo de temperatura ajustável até 230°C
- Campainha de prontidão automática com função de desligamento automático
- Com proteção contra sobreaquecimento
- Acessórios: 2 cestos de fritura amovíveis de 5,5L cada, grelha de fritura grelha para fritar com pinça de silicone



220 - 240V~ 50-60Hz
1800W

1800W
MAX

POTENCIA

2 x
5.5L
MAX

CAPACIDAD



AVISO
AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN

HASTA
230°C

CONTROL DE
TEMPERATURA



RECETARIO
DIGITAL
INCLUIDO

6

FUNCIONES
PREESTABLECIDAS



1-60
min.

TEMPORIZADOR

SS-10930

www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



1

16

Producto / Product:

39.6 x 29.7 x 36.3 cm / 5.9 kg

Caja Individual / Gift box:

43 x 40.5 x 36 cm / 6.9 kg

Caja Master / Export Carton:

43.1 x 35 x 42.8 cm / 7.4 - 5.9 kg



FR FRITEUSES ÉLECTRIQUES À AIR 2 x 5.5L

- Technologie de circulation d'air chaud à 360° et à grande vitesse
- Résistance thermique supérieure
- Panier de friture et grille de friture revêtus de céramique PPG fusion
- Rappel automatique de l'agitation des aliments à mi-cuisson processus de cuisson
- 2 zones de cuisson indépendantes
- Avec affichage numérique à LED et panneau de commande tactile
- Contrôle de la température réglable jusqu'à 230°C
- Sonnerie de fin de cuisson automatique avec fonction d'arrêt automatique
- Avec protection contre la surchauffe
- Accessoires : 2 paniers à friture amovibles de 5,5 litres chacun, grille de friture avec pince en silicone

DE ELEKTRISCHER LUFTFRITTER 2 x 5.5L

- 360° Heiß- und Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulationstechnologie
- Top-Heizwiderstand
- PPG fusion keramikbeschichteter Frittierkorb und Frittiergestell
- Automatische Erinnerung an das Schütteln der Speisen nach der Hälfte des Kochvorgangs
- 2 unabhängige Kochzonen
- Mit digitaler LED-Anzeige und Touch-Bedienfeld
- Einstellbare Temperaturregelung bis zu 230°C
- Automatische Bereitschaftsglocke mit automatischer Abschaltfunktion
- Mit Überhitzungsschutz
- Zubehör: 2 herausnehmbare Frittierkörbe mit je 5,5 l, Frittierrost mit Bratrost mit Silikonzange

IT FRIGGITRICE AD ARIA ELETTRICA 2 x 5.5L

- Tecnologia di circolazione dell'aria calda e ad alta velocità a 360°
- Resistenza al riscaldamento superiore
- Cestello e porta frittura rivestiti in ceramica PPG fusion
- Promemoria automatico dello scuotimento dei cibi a metà del processo di processo di cottura
- 2 zone di cottura indipendenti
- Con display digitale a luce LED e pannello di controllo a sfioramento
- Controllo della temperatura regolabile fino a 230°C
- Suono automatico di pronto con funzione di spegnimento automatico
- Con protezione contro il surriscaldamento
- Accessori: 2 cestelli rimovibili da 5,5L ciascuno, cestello per friggere con pinza in silicone



220 - 240V~ 50-60Hz
1800W

1800W
MAX

POWER

2 x
5.5L
MAX

CAPACITY



AUTO
REMINDER
OF SHAKING
FOOD

UP TO
230°C

TEMPERATURE
CONTROL



DIGITAL
RECIPE
BOOKLET
INCLUDED

6

PRESET
FUNCTIONS



1-60
min.

TIMER

SS-10930

www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.