



— PRODUKTDATENBLATT

P6R



P6R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Licht für einen Spaziergang durch den dunklen Wald, für Ausbesserungsarbeiten an deinem Haus oder für den Notfall im Handschuhfach: Die P6R von Ledlenser ist all das – und so viel mehr. Dank Fokussierfunktion kannst du sie stets deiner Aufgabe anpassen. Die Bedienung erfolgt unkompliziert über einen einzigen Knopf – und: Alle Aluminiumkomponenten sind aus 75 % recyceltem Material gefertigt.



- Wiederaufladbare Taschenlampe mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System)
- Unkomplizierte Bedienung mit einem Knopf
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium⁹ sowie 7 Jahre Garantie**
- Wiederaufladbar per USB-C (Ladekabel nicht enthalten)
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	165
Material	Aluminiumlegierung
Leuchtreichweite [mm]	150
Leuchtreichweite (fokussiert) [mm]	157
Gehäusedurchmesser [mm]	25
Kopfdurchmesser [mm]	35

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.6
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	3000
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	10.8 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	300
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN	
Kaltweiß Main: Boost, Power, Mid power, Low power	

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	1
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	1200	700	300	25
Leuchtweite [m]	320	240	160	45
Leuchtdauer [h]	-	2.5	7.5	65

SCHALTER
Vorderseite Schalter

FEATURES
Flackerfrei, Transportsperre

TECHNOLOGIEN
Advanced Focus System, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P6R

VERPACKUNG & LOGISTIK



For illustration purposes only

VERPACKUNGSMITTEL	
Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Adjustable Lanyard, 18650 Li-ion rechargeable battery
Art.-Nr.	503146
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	99,90
EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Bruttogewicht [g]	244
GTIN-13	4058205038195
EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	44.5 x 17.5 x 31
Bruttogewicht [g]	6486
GTIN-13	4058205038171

P6R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Befestigungen & Halterungen	502250	Lamp Adapter Type C	4.90 €
Farbfilter & Signalkappen	502238	Color Filter Set 35.1mm	19.90 €
Farbfilter & Signalkappen	502237	Signal Cone 35.1mm	9.90 €
Taschen & Holster	0342	Pouch Type G	9.90 €
Befestigungen & Halterungen	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Taschen & Holster	502269	Leather Pouch Type D	19.90 €
Befestigungen & Halterungen	501033	Magnetic Mount	39.90 €

P6R

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900008	18650 Li-ion rechargeable battery	0.00 €
Ersatzteile / Produkte	900013	Protective Elements Set Type D	0.00 €

P6R

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

P6R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung

und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.