



— PRODUKTDATENBLATT

P18R



P18R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mach dich bereit für die ultimative Taschenlampe für Outdoor-Abenteuer oder den professionellen Einsatz: Ledlenser P18R, eine unserer größten Taschenlampen! Mit extrem hellen und leistungsstarken Lichtkegel und Mode Select Ring für den Schnelzugriff auf unterschiedliche Leuchtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport. Mit dem Daumen kannst du entspannt den One-Touch Focus nutzen, um zwischen Nah- und Fernlicht zu wechseln. Und: Alle Aluminiumkomponenten sind aus 75 % recyceltem Material gefertigt. Ledlenser P18R – bereit, wenn du es bist.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Brillante Lichtqualität mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System)
- Intuitive Kontrolle: Mode Select Ring für Schnelzugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport
- Leicht bedienbar: One-Touch Focus für müheloses Fokussieren
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium⁹ sowie 7 Jahre Garantie* und wiederaufladbar per USB-C, zusätzliche Ladestation
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit Batterien [g]	651
Material	Aluminiumlegierung
Leuchtreichweite [mm]	196
Leuchtreichweite (fokussiert) [mm]	196
Gehäusedurchmesser [mm]	47
Kopfdurchmesser [mm]	86

ENERGIEVERSORGUNG

Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	11.1
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	3200
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	35.52 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	210
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Kaltweiß Main: Boost, Power, Mid power, Low power, SOS, Strobe, Position, Blink

LICHTQUELLE

	MAIN
Anzahl LEDs	3
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main

	Boost	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	6500	3200	1000	100
Leuchtweite [m]	600	425	240	45
Leuchtdauer [h]	-	2	5.5	45

P18R

SCHALTER

Vorderseite Mode Select Ring

FEATURES

Mode Select Ring, Transportsperre, Flackerfrei

TECHNOLOGIEN

One-Touch Focus, Advanced Focus System, Temperature Control System, Multi-Core Optics

P18R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Verpackungsart	Case
Lieferumfang	Charging Station Type E, Adjustable Lanyard, Charging Cable USB-C to USB-C, 3x18650 Li-ion rechargeable battery
Art.-Nr.	503112
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	289

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	24 x 24 x 10.2
Bruttogewicht [g]	1760
GTIN-13	4058205037402

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	2
Dimensionen B x H x T [cm]	27.5 x 28.5 x 23
Bruttogewicht [g]	4020
GTIN-13	4058205037389

P18R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Farbfilter & Signalkappen	501507	Color Filter Blue 85.5mm	24.90 €
Farbfilter & Signalkappen	501508	Color Filter Red 85.5mm	24.90 €
Farbfilter & Signalkappen	501510	Color Filter Yellow 85.5mm	24.90 €
Ladegeräte & Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €

P18R

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	900003	Charging Station Type E	0.00 €
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900010	3x18650 Li-ion rechargeable battery	0.00 €

P18R

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

P18R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung

und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.