



— PRODUKTDATENBLATT

P21R



P21R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bahnbrechende Strahlkraft: Die P21R ist der ultimative Suchscheinwerfer und zugleich die größte Taschenlampe von Ledlenser. Ob du Teil einer Such- und Rettungsmission oder eines Sicherheitsteams bist: Wann immer du extrem leistungsstarkes Licht benötigst, leuchtet dir die Ledlenser P21R den Weg. Leichter zu bedienen als je zuvor und elegant trotz ihrer beachtlichen Größe. Vorhang auf, Licht an: Ledlenser P21R.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Brillante Lichtqualität mit bis zu 12.000 Lumen im Boost-Modus und Fokussierfunktion (Advanced Focus System)
- Intuitive Kontrolle: Mode Select Ring für Schnelzugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport
- Leicht bedienbar: One-Touch Focus für müheloses Fokussieren
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium⁹ sowie 7 Jahre Garantie* und wiederaufladbar per USB-C, zusätzliche Ladestation
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	1250
Material	Aluminiumlegierung
Leuchtreichweite [mm]	378
Leuchtreichweite (fokussiert) [mm]	378
Gehäusedurchmesser [mm]	39
Kopfdurchmesser [mm]	95

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	LiFePO4
Gesamte Batteriespannung [V]	9.6
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	6000
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	57.6 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	330
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN	
Kaltweiß Main: Boost, Power, Mid power, Low power, SOS, Strobe, Position, Blink	

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	7
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	12000	5000	2000	220
Leuchtwerte [m]	1100	850	540	160
Leuchtdauer [h]	-	2.5	5.5	25

SCHALTER
Vorderseite Mode Select Ring

P21R

FEATURES

Mode Select Ring, Transportsperre, Flackerfrei

TECHNOLOGIEN

One-Touch Focus, Advanced Focus System, Safety Ytrion Cell, Temperature Control System

P21R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Verpackungsart	Case
Lieferumfang	Charging Station Type F, Charging Cable USB-C to USB-C, 3x32700 Li-ion rechargeable battery, Protective Elements Set Type E, Tripod Adapter Type E, Shoulder Strap
Art.-Nr.	503105
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	469

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	43 x 24 x 13
Bruttogewicht [g]	3480
GTIN-13	4058205037198

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	2
Dimensionen B x H x T [cm]	46 x 28.5 x 28.5
Bruttogewicht [g]	7.74
GTIN-13	4058205037174

P21R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €

P21R

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	900004	Charging Station Type F	0.00 €
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900011	3x32700 Li-ion rechargeable battery	0.00 €
Ersatzteile / Produkte	900014	Protective Elements Set Type E	0.00 €
Ersatzteile / Produkte	900015	Tripod Adapter Type E	0.00 €
Ersatzteile / Produkte	SP9421_STRAP	Shoulder Strap	0.00 €

P21R

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

P21R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung

und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.