

Produktdatenblatt

6005 CT-60

EAN-No. 4000896260065



Länge: 198 mm · Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm · Genauigkeit: 6 % · 



- „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
- Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige
- Kurzer 36° Auslöseweg mit ergonomischem Auslöseverhalten und deutlich hörbarem Signal
- Genauigkeit $\pm 6\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit
- Überschreiten des eingestellten Drehmomentes wird durch Überraschkupplung („Slipper“) ausgeschlossen
- Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Kalibrier- und Reparaturfähigkeit im Remscheider HAZET Service-Center
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 
- Maße: 198 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm
- Genauigkeit: 6 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm

Artikelnummer

6005 CT-60

Handgriff

Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff