



- 24 Zoll (60 cm) HD LED TV
- Display mit 16.7 Mio. Farben
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (für Pay TV)
- Hotel Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- USB-Mediaplayer zur Wiedergabe von Multimedia Dateien
- 12V-Anschluss

DYON Enter PRO-X-V - Mobiles Fernsehen ohne Grenzen.

Ob im Wohnmobil, auf dem Campingplatz, im Ferienhaus oder auf dem Boot – mit dem DYON Enter 24 Pro-X-V genießt du überall besten TV-Komfort.

Der integrierte HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C) ermöglicht den Empfang über Satellit, Kabel oder Antenne – ganz ohne zusätzliche Geräte. Der praktische USB-Mediaplayer spielt deine Lieblingsfilme und Serien direkt von USB-Stick oder Festplatte ab – unkompliziert und vielseitig.

Dank des 12V-Anschlusses ist der Fernseher außerdem der perfekte Begleiter für unterwegs – flexibel einsetzbar, wo immer du bist.

Kompakt, leicht und benutzerfreundlich: Dieser Fernseher passt sich deinem Lebensstil an – für echten TV-Genuss unterwegs oder zuhause.

DYON Enter Pro-X-V - Erlebe Freiheit in Bild und Ton.

Technische Daten

Bildschirmgröße	24 Zoll	60 cm
Bildschirmauflösung / -format	1.366 x 768 (720p)	16:9
Helligkeit / Kontrast	180 cd/m ²	2250:1
HDR Unterstützung / Dolby Vision	Nein	Nein
Reaktionszeit	9,5 ms	
Farben	16,7 Mio. (8-Bit)	
Blickwinkel	H:178°, V:178°	
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
Smart Funktionen	Nein	
Media Funktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
PVR Funktion	Nein	
Lautsprecher Ausgang	2 x 4 Watt (Stereo)	
Stromversorgung	AC 100 – 240V, 50/60 Hz DC 12V – 3A	
Steckertyp	Steckernetzteil Typ C (CEE 7/16) "Euro" / Boardnetzadapter (12V=3A)	
Wandhalterung	200 x 100 mm	
TV Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
Hotel Modus	Ja	
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM	
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264	
HD DVB-T-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I	
Fernbedienung	Infrarot	
Energieeffizienzklasse	E	

Anschlüsse

HDMI-Schnittstellen	2x (1x mit ARC/CEC)
USB-Schnittstellen	1x
AV/Mini AV/Mini YPbpr/YPbpr	Nein Ja Nein Nein
VGA-Schnittstelle	Nein
Audio Ausgänge	Audio out (3,5mm) / Digital out (Toslink)
CI+ Schnittstelle	Ja
Netzwerk	-
Bluetooth	Nein
LNB-Eingang (DVB-S2)	Ja
Antenneneingang (DVB-T2/-C)	Ja

Logistische Daten

Lieferumfang	DYON Enter 24 Pro-X-V, Anleitung, Standfüße, Fernbedienung (inkl. Batterien), Euro-Steckernetzteil, 12V Boardnetzadapter
Abmessung (ohne Standfuß)	536 x 77 x 330 mm
Abmessung (mit Standfuß)	536 x 156 x 360 mm
Produktgewicht	2,2 kg
Abmessung Verpackung	590 x 120 x 375 mm
Gesamtgewicht	3,2 kg
Artikelnummer	D800263
EAN	4260552544520
UVP	169,99 €