



23009500 Philips HueWA 4.2W GU10 3P EU - UVP: 69,99 EUR

3 Erweiterungslampen, alle Weißtöne für ein entspanntes Aufwachen, perfektes Leselicht und energiefördernde Einstellungen, passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung, Steuerung über Bluetooth und Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	12,6
Sockel	GU10
Schutzklasse	N/A
Schutzart	N/A
Volt	220-240
Lumen	350
Kelvin	2200-6500

Artikeldaten

Flammenanzahl	3
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Transparent
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,24 EUR
Österreich:	0,3 EUR
Schweiz:	0,48 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169230095
EAN Verpackungseinheit	8720169230101
Bestellnummer (EOC)	23009500
Interne Nr. Signify (GPC)	929003666703

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4
Anzahl VPE pro Palettenlage	23
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	102

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,00	5,70	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	17,40	7,20	14,60
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,7	15,6	30,4
Palette in cm (H/B/T)	108,70	80,00	120,00

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,05
Artikel mit Verpackung / kg	0,08
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 0,95
Palette (brutto)/kg	121,90

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein

