



Control Module
(R9H911RF)

EN / NL / FR / DE / ES / IT

Quick Start Guide

Beknopte gebruiksaanwijzing
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida di avvio rapido
Guía de inicio rápido


A

If wiring not needed

- Als bedraden niet nodig is.
- Si le câblage n'est pas nécessaire.
- Wenn keine Verdrahtung benötigt wird.
- Se il cablaggio non è necessario.
- Si el cableado no es necesario.


1 Turn off the power

- Schakel de netspanning uit.
- Couper l'alimentation.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus.
- Disconnettere l'alimentazione
- Desconecte la alimentación.




2 Replace the old front cover

- Vervang de oude module.
- Remplacer l'ancienne couverture avant.
- Ersetzen Sie die alte Frontabdeckung.
- Sostituire la vecchia copertura ante riore.
- Reemplace la cubierta anterior.



3 Turn the power on

- Schakel de netspanning in.
- Mettre sous tension.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Connettere l'alimentazione
- Conecte la alimentación.




If wiring needed

- Als bedraden nodig is.
- Si le câblage avait besoin.
- Wenn Verdrahtung benötigt wird.
- Se fosse necessario il cablaggio.
- Si el cableado es necesario.


1 Turn off the power and remove the old front cover

- Verwijder de oude module.
- Retirer l'ancienne couvercle.
- Entfernen die alte Abdeckung.
- Rimuovere il vecchio coperchio
- Retire la cubierta antigua.




2 Remove old backplate and rewire new one

- Verwijder de oude achterplaat en bedraad de nieuwe.
- Retirer l'ancienne embase arrière et recâbler la nouvelle.
- Entfernen die alte Rückplatte und Draht die neue.
- Rimuovere la vecchia piastra posteriore e cablare la nuova.
- Retire la placa posterior y conecte los cables a la nueva



3 Attach the new cover and turn the power on


- Plaats de nieuwe module en schakel de netspanning in.
- Fixer le nouveau module sur l'embase et le mettre sous tension.
- Die neue Abdeckung Aufsetzen und Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Posizionare il nuovo coperchio e connettere l'alimentazione.
- Coloque la nueva cubierta y conecte la alimentación.



B

4 Add function stickers above the respective buttons

- Vega functiestickers boven de betreffende knoppen toe.
- Ajouter des autocollants de fonction audessus des boutons respectifs.
- Fügen Sie Funktionsaufkleber über den jeweiligen Schaltflächen hinzu.
- Aggiungere gli adesivi di funzione sopra i rispettivi pulsanti.
- Añadir etiquetas de función encima de los respectivos botones.




5 On the Evotouch Press and hold settings ⚙️ for 3 seconds. Press the green tick ✓, System devices Appliance control / Stored hot water

- Appuyer et maintenir "réglages" ⚙️ pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton vert ✓, appuyer sur composant système Contrôle de l'appareil / Appuyez sur configuration eau chaude sanitaire.
- Houd MENU ingedrukt voor ⚙️ 3 seconden. Druk op de groene teek ✓, Druk op Systeemapparatuur Toestel regeling
- Drücken und halten Sie "einstellungen" ⚙️ für 3 Sekunden, drücken Sie die grüne Fläche ✓ Drücken Sie System geräte / Sie dann Warmwasser Anforderung
- Mantener pulsado "MENÚ" ⚙️ por 3 segundos, pulsar el botón verde ✓, Pulsar dispositivos del sistema, pulsar control de caldera / pulsar la válvula de agua caliente.
- Tenere premuto "Menu" ⚙️ per 3 secondi secondi, premere il segno di spunta verde ✓ Premere dispositivi di sistema, premer controllo apparecchio / Pacqua calda accumulata.

6 Press one of the buttons on the Receiver Box for 3 seconds

- Druk voor 3 seconden op één van de knoppen op de ketelmodule.
- Poussez sur l'un des boutons du récepteur pendant 3 secondes.
- Drücken Sie eine der Tasten auf der Empfänger für 3 Sekunden.
- Premere uno dei pulsanti sul ricevitore per 3 secondi.
- Presione uno de los botones del receptor durante 3 segundos.



7 On the Binding menu, navigate to Bind, press ✓

- In het Toewijzen-menu, ga naar Toewijzen en kies ✓
- Dans le menu Liaison, naviguez jusqu'à Bind, appuyez sur ✓
- Navigieren Sie im Menü Binden zu Bind, und drücken Sie ✓
- Nel menu Binding, passare a Bind, stampa ✓
- En el menú Vinculación, navegue hasta Vincular, presione ✓

On/off boiler (230V)


Aan/uit cv-ketel

Chaudière classique

Heizkessel OHNE Steuereingang

Caldaia base

Caldera sin contacto para termostato



Combi boiler


Aan/uit cv-ketel

Chaudière combinée

Heizkessel MIT Steuereingang

Caldaia combinata

Caldera con contacto para termostato



2-Port Zone Valve


2 & 3-wegzoneklep

Vanne de zone 2 ports

Durchgangs-Zonenventil


Valvola di zona a 2 vie

Válvula de zona de 2 vías



UK Sundial Systems

S Plan: 2 x two-port zone valves with wired boiler



Y Plan: Three-port Mid position valve with a wired boiler

