ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC52512



- Analogt, vejrbestandigt overvågningskamera i et kompakt design (ca. 8 cm højt), med 2 megapixel billedopløsning(Full HD), nattesyn valgfrit i sort/hvid eller farve
- I mørke: brug integrerede infrarøde LED'er til sort/hvid-billeder og hvidlys-LED'er til farvebilleder efter behov (rækkevidde op til 30 m, afhængigt af placering)
- I svagt lys: funktion til svagt lys (ned til 0,01 lux) og støjreduktion (DNR)
- Bedste beskyttelse mod vind og vejr (IP67), betragtningsvinkel (101° vandret, 56° lodret), billedhastighed (maks. 25 fps ved 2 MPx)
- Plug & Play-installation (valgfrit loft/væg) inkl. 1 x 30 m videokombikabel og strømforsyningsenhed
- Tilpassede indstillinger via kompatibel ABUS-optager: f.eks. konfiguration af nattesyn, afhængigt af optageren også objektdetektering (person/køretøj) + Adgang på farten via ABUS Link Station-appen
- Understøtter TVI-, AHD-, CVI- og FBAS/CVBS-formater

Fleksibel nattevagt

Dette analoge 2-megapixel overvågningskamera (mini-dome-design)er velegnet til videoovervågning både dag og nat. Særligt interessant: Der findes to praktiske muligheder for nattesyn.

Nattesynet med dette overvågningskamera strækker sig op til 30 meter. Enten leverer kameraet videobilleder i sort-hvid ud af mørket ved hjælp af infrarødt lys, der er usynligt for mennesker.Minidome-kameraetholder sig derfor diskret i baggrunden. Hvis det ønskes, bringer det begivenhederne frem i klart lys ved hjælp af den integrerede hvidlys-LED.

Tilpassedeindstillinger kan foretages ved hjælp af den kompatible ABUS-optager. Særligt praktisk: En tilsvarende optager analyserer videobillederne specifikt og gemmer dem i henhold til dine krav

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC52512

(bevægelsesdetektering person/køretøj). Takket være sit design er det kompakte kamera ideelt til diskret overvågning fra loftet. Det klarer let situationer med baggrundsbelysning (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier), og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC52512

Abmessungen	(LxBxH) 80x85 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 @ 25 fps
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	CMOS
Bildoptimierung	BLC / HLC / DWDR
Blende	F1.6
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,82 kg
Gehäusematerial	Aluminium Druckgusss
Horizontaler Blickwinkel	101 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Leistungsaufnahme	3,3 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	2 MPx Mini Dome-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	30m Kombikabel
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 07 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,3 kg
Neu	Ja

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

Security Tech Germany

ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC52512

Produktgruppe	Video
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschal-tung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Analog HD
Vertikaler Blickwinkel	56 °
Videoausgang	1 x BNC
Weißlicht LEDs	1 St.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center