

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512



-
- Analoge, wetterfeste Überwachungskamera in kompakter Bauform (ca. 14 cm lang), mit 2-Megapixel-Bildauflösung (Full HD), Nachtsicht wahlweise schwarz-weiß oder in Farbe
 - Bei Dunkelheit: integrierte Infrarot-LEDs für Schwarz-weiß-Bild & Weißlicht-LEDs für Farbbild ganz nach Bedarf einsetzen (Reichweite bis zu 30 m, je nach Einsatzort)
 - Bei wenig Licht: Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux) & Rauschunterdrückung (DNR)
 - Top Wind-&Wetter-Schutz (IP67), Blickwinkel (101° horizontal, 56° vertikal), Bildrate (max. 25 fps @ 2 MPx)
 - Plug-&-Play-Installation (wahlweise Decke/Wand) inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel und Netzteil
 - Individuelle Einstellungen per kompatibler Rekorder von ABUS: z. B. Konfiguration Nachtsicht, rekorderabhängig auch Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) + Zugriff von unterwegs via ABUS Link Station-App
 - Unterstützt die Formate TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS
-

Flexibler Nachtwächter

Diese analoge 2-Megapixel-Überwachungskamera (Bauform Mini-Tube) eignet sich für die Videoüberwachung bei Tag & Nacht. Besonders interessant: Für die Nachtsicht stehen zwei praktische Optionen zur Verfügung.

Die Nachtsicht mit dieser Überwachungskamera reicht bis zu 30 Meter. Entweder liefert die Kamera aus der Dunkelheit heraus Videobilder in schwarz-weiß, mithilfe von für Menschen unsichtbaren Infrarotlichts. Die Mini-Tube-Kamera bleibt dabei also dezent im Hintergrund. Ganz nach Wunsch holt sie Ereignisse in klares Licht, mithilfe der integrierten Weißlicht-LED.

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Individuelle Einstellungen setzen Sie per kompatibler ABUS Rekorder. Besonders praktisch dabei: ein entsprechender Rekorder analysiert die Videobilder gezielt und speichert sie ganz nach Ihrem Bedarf (Bewegungserkennung Person/Fahrzeug). Die kompakte Kamera eignet sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Wand aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistert sie souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild.

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Abmessungen	(LxBxH) 139x61x58 mm	Lieferumfang 03 Menge	1
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung	Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone
Artikelprogramm	Performance	Lieferumfang 04 Menge	1
Auflösung	2 MP	Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Auflösungsmodi	1920 x 1080 @ 25 fps	Lieferumfang 05 Menge	1
Bauform	Tube	Lieferumfang 06 Beschreibung	Kurzanleitung
Bildaufnehmer	CMOS	Lieferumfang 06 Menge	1
Bildoptimierung	BLC / HLC / DWDR	Lieferumfang 07 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Blende	F1.6	Lieferumfang 07 Menge	1
Brennweite	2,8 mm	Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Bruttogewicht	0,8 kg	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Horizontaler Blickwinkel	101 °	Mikrofon	Ja
IR-LEDs	Ja	Min. Betriebstemperatur	-40 °C
IR-Reichweite (bis zu)	30 m	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Leistungsaufnahme	3,3 W	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Lieferumfang 01 Beschreibung	2 MPx Mini Tube-Kamera	Nettogewicht	0,27 kg
Lieferumfang 01 Menge	1	Neu	Ja
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A		
Lieferumfang 02 Menge	1		
Lieferumfang 03 Beschreibung	30m Kombikabel		

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Produktgruppe	Video
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschal- tung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Analog HD
Vertikaler Blickwinkel	56 °
Videoausgang	1 x BNC
Weißlicht LEDs	1 St.