



DATENBLATT **ACE XS LITE**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Modell:	ACE XS Lite
Artikelnummer:	100621
Barcode:	4061553118402
Hersteller/Importeur:	ACE Handels & Entwicklungs GmbH, Sägewerkstr. 9, 83395 Freilassing
Displayart:	OLED-Display (4-stellig mit 3 Dezimalstellen)
Farbe:	Schwarz/Weiß
Garantiezeitraum:	2 Jahre (Verlängerung auf 3 Jahre bei Kalibrierung im ersten Jahr)
MESSSPEZIFIKATIONEN	
Sensortyp:	elektrochemischer Sensor
Genauigkeit:	0,05‰(+/-) bei 1,00‰
Messbereich:	0,00 - 4,00‰
Messeinheit	‰
Einsatzbereitschaftsgeschwindigkeit:	ca. 5 Sekunden
Cooldownphase (nach Test > 1,00‰):	ca. 5 Sekunden
GERÄTEEIGENSCHAFTEN	
Gerätedimension (ca.):	61x51x44 mm (HxBxT)
Gerätgewicht ohne Batterien (ca.):	37g
Gerätgewicht inkl. Batterien (ca.):	52g
Energieversorgung:	1 Stück 1,5V AAA Alkali Batterie
Betriebsdauer pro Batteriesatz/Akku:	ca. 100 Tests
Speicherfunktion:	keine Speicherfunktion

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Umgebungsbedingung Betrieb:	5°C bis 40°C
Umgebungsbedingung Lagerung:	0°C bis 60°C
Kalibrierungsempfehlungen:	Alle 12 Monate oder 1000 Tests

LIEFERUMFANG & VERPACKUNG

Lieferumfang:	1 x ACE XS lite Alkoholtester, 1 x Aufbewahrungsbox mit Schlüsselanhänger, 5 x Mundstücke, 1x Bedienungsanleitung (mehrsprachig)
Dimensionen inkl. Verpackung (ca.):	11x11x3,5 cm
Verpackungsgewicht (ca.):	0,131 kg
Passende Ersatzmundstücke	100622, 100623

RECHTLICHE ANGABEN

Gerätesprache	ENG
WEEE/BattG-Nr.:	DE89961185
Lucid-Nr.:	DE4358374179837
RoHS(2011/65/EU):	konform
EMV(2014/30/EU):	konform
RED(2014/53/EU):	nicht zutreffend
GPSR(2023/988):	konform
Entsorgungshinweise:	Elektrogerät und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden (Symbol: ); bitte über Sammelstellen entsorgen. Verpackung kann dem haushaltsüblichen Recycling zugeführt werden.

RECHTLICHE ANGABEN

Zolltarif:	90271010
Ursprungsland:	Südkorea