



DATENBLATT **ACE Q**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modell:	ACE Q
Artikelnummer:	100616
Barcode:	4061553116965
Hersteller/Importeur:	ACE Handels & Entwicklungs GmbH, Sägewerkstr. 9, 83395 Freilassing
Displayart:	OLED-Display (3-stellig mit 2 Dezimalstellen)
Farbe:	Schwarz
Garantiezeitraum:	2 Jahre (Verlängerung auf 3 Jahre bei Kalibrierung im ersten Jahr)

MESSSPEZIFIKATIONEN

Sensortyp:	elektrochemischer Sensor
Genauigkeit:	0,05‰(+/-) bei 1,00‰
Messbereich:	0,00 - 5,00‰
Messeinheit	‰, ug/l, mg/l, mg/100ml, %BAC, g/210l
Einsatzbereitschaftsgeschwindigkeit:	ca. 7 Sekunden
Cooldownphase (nach Test > 1,00‰):	ca. 5 - 15 Sekunden

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Gerätedimension (ca.):	115x53x25 mm (HxBxT)
Gerätgewicht ohne Batterien (ca.):	67g
Gerätgewicht inkl. Batterien (ca.):	90g
Energieversorgung:	2 Stück 1,5V AAA Alkaline Batterien
Betriebsdauer pro Batteriesatz/Akku:	ca. 1000 Tests
Speicherfunktion:	bis zu 10.000 Tests

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Umgebungsbedingung Betrieb:	5°C bis 50°C
Umgebungsbedingung Lagerung:	0°C bis 50°C
Kalibrierungsempfehlungen:	Alle 12 Monate oder 1000 Tests

LIEFERUMFANG & VERPACKUNG

Lieferumfang:	1x ACE Q Alkoholtester, 6 x Mundstücke, 2x AAA-Batterien (1,5V), 1 x Aufbewahrungstasche, 1x Bedienungsanleitung (mehrsprachig), 1 x Kalibrierrücksendeschein
Dimensionen inkl. Verpackung (ca.):	15,7x10,5x5 cm
Verpackungsgewicht (ca.):	0,214 kg
Passende Ersatzmundstücke	100074

RECHTLICHE ANGABEN

Gerätesprache	DE, ENG
WEEE/BattG-Nr.:	DE89961185
Lucid-Nr.:	DE4358374179837
RoHS(2011/65/EU):	konform
EMV(2014/30/EU):	konform
RED(2014/53/EU):	nicht zutreffend
GPSR(2023/988):	konform
Entsorgungshinweise:	Elektrogerät und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden (Symbol: ); bitte über Sammelstellen entsorgen. Verpackung kann dem haushaltsüblichen Recycling zugeführt werden.

RECHTLICHE ANGABEN

Zolltarif:	90271010
Ursprungsland:	Südkorea