









A-A (1 : 1)







ISO (1 : 1)



B-B (1 : 1)



C-C (1 : 1)


$$Y(2:1)$$

$$Z(2:1)$$


Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen, muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden. Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden. Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

Protection class IP40. To achieve protection class IP65, the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued, so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

BXC⁴U									
						Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 2K 5455.099.01			
				Datum / Date	Name / name	6U-060403			
				Gezeichnet 28.01.2025	MG				
				Kontrolliert		Katalogzg./Catalogue draw.			
				Norm					