









ISO (1 : 1)





B-B (1 : 1)




Oberteil
Lid




C-C (1 : 1)



Z (2 : 1)



Y (2 : 1)



Für Version mit Einlegedichtung:
Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen,
muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.
Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die
Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

For Version with enclosed gasket
Protection class IP40. To achieve protection class IP65,
the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be
stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued,
so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

BOX^{4U}		Datum/Date Name/name		Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 2K 5455.101.01	
				6U-080805	
		Gezeichnet	28.01.2025 MG	Katalogzg./Catalogue draw.	
		Kontrolliert			
		Norm			
					2504971.idw
Status	Ä.Nr./Alt.No	Datum/Date	Name	A2	