






A-A (1 : 1)





ISO (1 : 1)




A →



B-B (1 : 1)




Oberteil
Lid




C-C (1 : 1)



Z (2 : 1)



Y (2 : 1)



Für Version mit Einlegedichtung:
Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen,
muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.
Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die
Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

For Version with enclosed gasket
Protection class IP40. To achieve protection class IP65,
the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be
stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued,
so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

BOX4U		Status		Ä Nr./ Alt. No		Datum/Date		Name/Name		Zeichnungs-Nr. /	
										Drawing-No.: 1K 5455.112.01	
								Gezeichnet	30.01.2025	MG	
								Kontrolliert			
								Nach			
										6U-121208	
										Katalogzg./Catalogue draw.	
										2504982.idw	
										A1	