











A-A (1 : 1)






ISO (1 : 1)



B-B (1 : 1)


$$C-C(1:1)$$


X (2 : 1)


$$Z(2:1)$$

$$Y(2:1)$$


Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen, muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden. Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden. Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

Protection class IP40. To achieve protection class IP65, the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued, so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

						Zeichnungs-Nr. /	
						Drawing-No.: 2K 5455.100.01	
				Datum/Date	Name/name	6U-060403 WL	
				Gezeichnet 28.01.2025	MG		
				Kontrolliert		Katalogzg./Catalogue draw.	
				Norm			
						2504970.idw	
Status	Ä Nr./Alt No.	Datum/Date	Name			A2	