

Das **NOMAD POWER 401** ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien** (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- **Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.**
- **Not- bzw. Signalleuchte**

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium**-Batterie (LiCoO₂) bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 350 A).

Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden (⚠ Starten Sie keine Lithium LiFePO₄ Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel).

START	12 V PETROL & DIESEL	5 > 70 Ah
		

SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel** schützt gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet).

Ausgerüstet mit **2 USB-Ports** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER 401 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :

- des Ladezustands der internen Batterie in %
- der verschiedenen Ein- und Ausgänge

ERGONOMISCHES PRODUKT

Leicht (320 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.



LCD display



Mit Hülle +
Zubehör geliefert



Intelligentes
Starthilfekabel



USB-Kabel
Multistecker



USB-C / USB-C-
Ladekabel


Ladeblock Optionaler



087101 USB-Ladegerät 15 W



087354 USB-Ladegerät 15 W

START			ANSCHLÜSSE				EINGÄNGE/AUSGÄNGE			POWER BANK	LED	ABMESSUNGEN						
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES 			INPUT 	OUTPUT 							
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			12 V	15 V					
2.5 Ah 37 Wh	LiCoO ₂	3 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	5V - 2 A	2	5V - 2.1 A 5/9/12V - 2 A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	14.5 x 8.5 x 3	0.320