

Das **NOMAD POWER 501** ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV).**
- **Mobile Stromquelle für elektrische Geräte.**
- **Not- bzw. Signalleuchte**

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium-Batterie** (LiCoO₂) bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 500 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden (⚠ Starten Sie keine Lithium LiFePO₄ Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel).

START										
12 V PETROL & DIESEL	5 > 90 Ah									

SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel** schützt gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (3 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit

- **2 USB-Ports** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.
- **1 Ausgang 15 V - 5 A** ideal für den Betrieb von 12 V Geräten (Kühlbox, Lüfter, usw.).

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER 501 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :

- des Ladezustands der internen Batterie in %
- der verschiedenen Ein- und Ausgänge

ERGONOMISCHES PRODUKT

Leicht (480 g) und **kompakt**: Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.



LCD Farb-Display



Mit Hülle +
Zubehör geliefert



Ladegerätblock
optional



087101 USB-Ladegerät 15 W

087354 USB-Ladegerät 15 W

START						ANSCHLÜSSE				EINGÄNGE/AUSGÄNGE				POWER BANK	LED	ABMESSUNGEN	
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES 			 INPUT	 OUTPUT						
Capacity per cell	Type	Full charge					Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning				
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A					5V-2A	2  5V-2A 5/9/12V-2A	—	5 A		3 modes : Light SOS SPOT	17.5 x 8.5 x 3	0.480