

Das **NOMAD POWER PRO 701** ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien** (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Boot).
- **Mobile Stromquelle für elektrische Geräte.**
- **Not- und Signalleuchte**

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium**-Batterie bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 700 A).

Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden (**⚠ Starten Sie keine Lithium LiFePO₄ Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel**).

START	12 V PETROL & DIESEL	5 > 140 Ah
		

SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel** schützt gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (4 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit :

- **2 USB-Ports 5 V - 2.1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 Ein-/Ausgang USB Typ C** zum Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.
- **1 Ausgang 15 V - 10 A**, für den Betrieb von 12 V-Geräten (Kühlbox, Lüfter usw.).

NOT- BZW. SIGNALLEUCHTE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS

TASCHENFORMAT

Sehr leicht (820 g) und **kompakt**: Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach, in der Türablage oder in einer Reisetasche unterbringen.



LED zeigt den Ladevorgang an



Mit Zubehör geliefert:



Intelligentes Starthilfekabel

Ladekabel USB Typ C

Ladeblock Optionaler



087101 USB-Ladegerät 15 W

 087354 USB-Ladegerät 15 W



START					ANSCHLÜSSE		EINGÄNGE/AUSGÄNGE			POWER BANK	LED	ABMESSUNGEN			
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES	INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C			15 V Jack DC					
4 Ah 59.2 Wh	LiCoO ₂	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5V - 3 A	3	USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A : 5V - 2.1A USB-C : 5V - 3A	10 A	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820