

Artikelnummer: **21600075**

LED-Outdoor-Leuchten LED Power Stripe 25 m, 290W, 1000lm/m, IP65 2700K

Artikelnummer:	21600075
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	290 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	25000x7,5x13,5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412702111
Charge:	PO5752500217

Entdecken Sie die ultimative Beleuchtungslösung für den professionellen Einsatz: Der leistungsstarke LED-Power-Stripe von MÜLLER-LICHT bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Robustheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Ob auf Baustellen, in Lagerhallen, Partykellern oder für die schnelle Ausleuchtung von Sportstätten, Veranstaltungen und Outdoorbereichen – dieser LED-Streifen ist immer die richtige Wahl.

- Leistungsstarker LED-Power-Stripe von MÜLLER-LICHT für die professionelle Beleuchtung von Baustellen, Lagerhallen, Events und Outdoorbereichen.
- Mit 1000 lm/m und warmweißem Licht sorgt der LED-Strip für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
- Dank Schutzklasse IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08 ist der Lichtstreifen besonders robust und ideal für drinnen und draußen geeignet.
- Die Plug-and Play-Lösung auf der praktischen Kabeltrommel ermöglicht den sofortigen Einsatz ohne aufwendige Installation.
- Mit einer Länge von 25 m ist der LED-Power-Stripe vielseitig und flexibel anwendbar.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600075	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	25000 mm
Barcode	4018412702111	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,85	Farbwertanteil X	0,450	Breite	7,5 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,410	Höhe	13,5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	3934,00 g
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,96	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥8	Produktdaten	
Type	Paper sleeve	Leistungsaufnahme Nominalwert	290 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412702111	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	25000 lm	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Modell (Technisch)	LED-Strip
Gebindeverpackung				Spezialartikel	nein	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Innerbox			Leuchtendaten		Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412702531			Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Stück	1			IP-Schutzart	44	Lieferumfang	LED-Strip 25 m mit EU Plug, Bedienungsanleitung, Kabeltrommel
Abmessungen	L=250 B=250 H=390 mm			Memoryfunktion	nein		
Gewicht	4427,00 g			Schutzklasse	II		
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412702128						
Stück	2						
Abmessungen	L=505 B=285 H=425 mm						
Gewicht	9617,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						