

X-TERRA PRO

Vollständig wasserdichter, vollständig geladener Schatzsucher



■ SUCHMODI

Park, Feld und Strand

■ VOLLSTÄNDIG WASSERDICHT

WASSERDICHT BIS 5 M – IP68

■ LEISTUNG AM STRAND

Salzwasser-Tauglichkeit

■ LEICHT UND KOMPAKT

1,3 kg und 63 cm

■ AUDIO-STEUERUNG

5 Audiomodi mit Konfigurationsmöglichkeiten

■ AUSWAHL AN SPULEN

V12X™ (im Lieferumfang enthalten), V8X™ & V10X™ (Zubehör)

■ BELEUCHTUNG UND VIBRATION

Control-Pod-Taschenlampe, Display mit roter Hintergrundbeleuchtung, hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld und Handgriffvibration

■ LAUTER UND KLARER TON

Integrierter Lautsprecher (im Lieferumfang enthalten), drahtlose Kopfhörer mit niedriger Latenz, kabelgebundene Kopfhörer und wasserdichte Kopfhörer (Zubehör)

■ LANGLEBIG

Robuste Konstruktion und bis zu 3 Jahre Garantie



MIBELAB
DEEP



VOLLSTÄNDIG
WASSERDICHT



EINFACHE
BEDienung



CONTROL-POD-
TASCHENLAMPE



HANDGRIFF-
VIBRATION

POWERED BY **Pro-Switch™**
Switchable Frequency Technology

MINELAB
PERFORMANCE // IS EVERYTHING

Technische Daten

Suchmodi	Park, Feld, Strand
Allmetall-Schnelltaste	Ja
Benutzerdefinierte Suchprofile	6
Betriebsfrequenzen [kHz]	Park und Feld: 5, 10, 15 Strand: 8
Rauschunterdrückung	Auto (19 Kanäle)
Bodenabgleich	Auto, Manuell, Nachführung
Empfindlichkeit	1 bis 25
Objektlautstärke	0 bis 25
Schwellenwert	0 bis 25
Schwellenwert-Tonhöhe	Fest
Ziel-Identifizierung (TID)	Notch-Unterscheidung mit 119 Segmenten: Eisenhaltig: -19 bis 0 Nicht eisenhaltig: 1 bis 99
Objekttöne	1, 2, 5, Alle Töne (AT), Tiefe (dP)
Tonbruch	Eisenhaltig (t1)
Tonlautstärke	Ton 1 einstellbar: 0 bis 25
Wiederherstellungsgeschwindigkeit	1 bis 3
Tiefenanzeige	5 Stufen
Unterscheidungssegmente	30 Segmente (in Schritten von 4 Ziel-IDs)
Pinpoint-Modus (Exaktortung)	Ja
Wireless Audio	Ja
Länge [ca.]	Zusammengeklappt: 63 cm Ausgeklappt: 138 cm
Gewicht [einschließlich Akkus]	1,3 kg
Display	Monochrom-LCD
Display und Tastatur Hintergrundbeleuchtung (rot)	Aus, Hoch, Niedrig
Taschenlampe	Ein, Aus
Vibration (Master und Eisenhaltig)	Ein, Aus
Im Lieferumfang enthaltene Spule	V12X Elliptische 12"-Doppel-D-Spule mit Gleitplatte
Audio-Ausgang	Integrierter Lautsprecher, Kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer
Akku	3,7 V/5100 mAh Interner Lithium-Ionen-Akku
Weiteres im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kurzanleitung, Ladekabel
Wasserdicht	5 m IP68
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Schlüsseltechnologien	Pro-Switch™

Die Ausstattung variiert je nach Modell und den mit Ihrem Detektor bestellten Komponenten. Minelab behält sich das Recht vor, auf aktuelle technische Fortschritte zu reagieren und jederzeit Änderungen an Design, Ausstattung und technischen Merkmalen vorzunehmen. Die aktuellsten Spezifikationen für Ihren X-TERRA[®] PRO Detektor finden Sie unter www.minelab.com.



Kurzanleitung



V12X™ Spule mit Gleitplatte
Elliptische 12"x9"-Doppel-D
- Wasserdicht bis 5 m



Ladekabel

Erhältlich



V10X™ Spule mit Gleitplatte
Elliptische 10"x7"-Doppel-D
- Wasserdicht bis 5 m



V8X™ Spule mit Gleitplatte
Elliptische 8"x5"-Doppel-D
- Wasserdicht bis 5 m



Kopfhörer-Adapter
6,35 mm an 3,5 mm



DC-Autoladegerät
Autoladegerät mit
2 USB-Anschlüssen



Drahtlose Kopfhörer
mit niedriger Latenz



Wasserdichte
Kopfhörer



Kopfhörer mit Kabel