



Leitz IQ OptiMax Small Office 350 Mikroschnitt Aktenvernichter Sicherheitsstufe P-5 22L - Weiß

Der Leitz IQ OptiMax Aktenvernichter für kleine Büros ist eine innovative, elegante Lösung, die für außergewöhnliche Dokumentensicherheit sorgt und Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Dieser hochsichere DIN P-5 Aktenvernichter zerkleinert mühelos bis zu 8 A4-Blätter auf einmal in mikrogeschnittene Partikel und ist damit der perfekte kleine Aktenvernichter für den privaten und beruflichen Gebrauch. Ausgestattet mit der einzigartigen Behälterrotationstechnologie (BRT), die das Fassungsvermögen des Behälters effektiv um +33%* erhöht. Der drehbare Auffangbehälter sorgt für eine flache, gleichmäßige Verteilung des Papiers, verhindert die Bildung von Pyramiden und ermöglicht die Zerkleinerung von 90x A4-Blättern vor der Entleerung. Dank BRT muss der Behälter nicht mehr manuell geschüttelt oder entnommen werden - die Anzeige "Behälter voll" wird erst bei 100 % Kapazität aktiviert. Mit einem großzügigen 22-Liter-Behälter, der bis zu 350 A4-Blätter fasst, sorgt dieser Aktenvernichter für weniger Unterbrechungen. Der blau beleuchtete Auffangbehälter und das intuitive LED-Display geben klare, leicht verständliche Warnungen aus, z. B. "Auffangbehälter voll" und "Tür offen", und sorgen so für eine einfache und effiziente Zerkleinerung. Der Leitz IQ OptiMax 350 Büro-Aktenvernichter wurde speziell für kleine Büros entwickelt und arbeitet besonders geräuscharm - ideal für Gemeinschaftsräume. Sein schlankes, kompaktes, rundes Design passt problemlos in enge Räume und fügt sich nahtlos in jede Büroeinrichtung ein. Mit einer 20-minütigen Dauerlaufzeit sorgt diese zuverlässige Aktenvernichtungsmaschine für eine reibungslose Aktenentsorgung, wann immer sie gebraucht wird. Farbe: Weiß

*Leitz IQ OptiMax 350 getestet mit und ohne Behälterrotationstechnologie.



Merkmale

- Zerkleinert bis zu 8 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in nur 8 Sekunden in hochsichere P-5-Mikropartikel.
- Die einzigartige rotierende Behältertechnologie maximiert das Fassungsvermögen des Behälters um +33 %* und erleichtert das saubere Entleeren.
*Leitz IQ OptiMax 350 getestet mit und ohne Behälterrotationstechnologie.
- Der großzügige 22-Liter-Behälter fasst bis zu 350 A4-Blätter, bevor er geleert werden muss; +33 % mehr Kapazität im Vergleich zu einem Behälter ohne BRT (+90 A4-Blätter).
- Intuitives LED-Drehdisplay mit Warnanzeigen für vollen Behälter, offene Tür, Überhitzung und Überlastung.
- Ultraleiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz Ölblättern 80070000)
- Zerkleinert mühelos Heft- und Büroklammern, ohne dass diese vorher entfernt werden müssen.
- Kontinuierliche 20-minütige Laufzeit, perfekt für den anspruchsvollen Büroeinsatz.
- Die Anti-Papierstau-Technologie sorgt dafür, dass der Aktenvernichter automatisch stoppt und das Papier zurückfährt, wenn zu viel Papier eingelegt wurde.
- Das platzsparende runde Design passt gut in Ecken und enge Räume, um Ihre Bürofläche zu maximieren.
- Mit den vier hochwertigen Lenkrollen lässt er sich leicht an verschiedene Orte bewegen.
- 2+1 Jahre Garantie - registrieren Sie sich für ein Jahr Garantie extra

Spezifikationen

Art.-Nr.	83590000
Farbe	Weiß
Abmessungen (B x H x T)	384 x 630 x 392 mm
Schnittart	Mikroschnitt
Max. Eingabebreite (mm)	223
Laufzeit (min)	20
Abkühlzeit (min)	60
Schnittbreite mm	2x15
Sicherheitsstufe	P-5
Schnittleistung (80g/m²)	8
Behältervolumen (l)	22
Schnittgut	Heftklammern und Büroklammern
Geräuschpegel (dBA)	58
Garantie (Jahre)	2 + 1 Jahr
Merkmale Aktenvernichter Behälter	Behälter-Fenster, Hintergrundbeleuchtung, Drehbar, Behälter-Rotations-Technologie (BRT)
Merkmale des Aktenvernichters	Räder, Staufreie Technologie, Berührungssteuerung
Gewicht	14000 g
Palettenmenge	8
EAN-Code	4002432142460