



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY
OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Marking




Single pole normally open

1019.
6(2)/250~T85



Actuating force $1.5 \dots 3.0 \text{ N}$
Movement differential $\leq 1.2 \text{ mm}$



1:1

-	-					-	1019.0101-XX				
Figure	Type					Customer No.			Art.No.-PI		
General tolerances						Sheet 01			Ident. K	Document number 10190101	Index d
All dimensions are in millimetres	Shape and location 	Angle ± 2 °	Edge tolerance 		Length						
				0-6	± 0.1	± 0.2					
				>6-15	± 0.15	± 0.3					
				>15-30	± 0.2	± 0.5					
				>30-70	± 0.3	± 10%					
				>70-120	± 0.4						
>120	± 0.8										
						Format DIN A4	Projection 	Scale 2:1	Snap Action Switch		
						System NX V11.0					
						Replacement of Zg.gl.Nr.v.20.07.1995					
d	131778	2020-11-03	ROECKK								
c	29172	2000-04-07	GUE								
b	23476	1995-07-20	GUE								
Index	MEC.No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by								