



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGITRADIO 3 ASA

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit Bluetooth und ASA-Warnfunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039841	0000/3984	4,59 kg	3,57 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm
4019588339842	0003/3984	4,59 kg	3,57 kg		

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio mit opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen (ASA)

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion

Hochwertiges OLED-Display

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Equalizer

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Typ : OLED

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja (mit Resume-Funktion)

CD Player mit Resume Funktion : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : WMA, MP3, WAV, AAC

SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Deutsch : Ja	Nennspannung : 230 V	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,4 W
STREAMING	Frequenz : 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 40 W max.
Bluetooth Audiostreaming : Ja	Netzteil : DC (12 V / 3.000 mA)	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,4 W
	Netzteilart : Extern	LIEFERUMFANG
		DIGITRADIO 3 ASA, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung