



Stiftleuchte

13136 SL



Art.-Nr. **77490017**
GTIN **4018754360611**
Modell **13136 SL 850**

Bezeichnung. Stiftleuchte schwarz 850, 500, 250 lm

Eigenschaften.

- kompakte Ausführung
- regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: Boost (850 lm) / 100% (500 lm) / 50% (250 lm)
- optimale Fokussierung mit dem drehbaren Kopf
- Leuchtweite: max. 64 m
- Leuchtdauer: bis zu 3 Stunden
- integrierter Li-Ionen-Akku 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
- aufladbar über Typ-C-Anschluss
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- mit Ladekontrollanzeige
- mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
- robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzklasse: IK05/IP65
- Zubehör: USB-Typ-C-Ladekabel (100 cm)

Vorteile.

Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte mit hoher Leuchtleistung von bis 850 lm.

Bis zu 3 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank des Li-Ionen-Akkus (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).

Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Aluminium bietet dank der Schutzart IP65 zuverlässigen Schutz vor Staub und Strahlwasser.

Schlankes, kompaktes Baudesign im Stiftformat zum praktischen Mitführen.

Mit dem praktischen Ansteck-Clip für die Hose oder Tasche ist die Stableuchte stets griffbereit.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompakte Power.

Mit bis zu 850 Lumen und 3 Helligkeitsstufen leuchtet unsere kompakte Stiftlampe die kleinsten und engsten Bereiche in Fahrzeug oder Werkstatt optimal aus - dort, wofür herkömmliche Taschenlampen oft zu groß sind. Bis zu 3 Stunden Leuchtdauer garantieren eine zuverlässige Beleuchtung im jeden Einsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Präzises Licht im Stiftformat.

Mit einer Länge von gerade einmal 15 cm passt die Stiftleuchte bequem in jede Tasche oder Werkzeugkiste, was sie zum idealen Begleiter in der Werkstatt oder für unterwegs macht. Ihre kompakte, handliche Bauform macht die Lampe ideal für präzises Arbeiten in engen Zwischenräumen, ohne auf starke Leuchtkraft zu verzichten.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für den rauen Alltag.

Unsere Stableuchte ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochwertige Materialien und IP65 schützen ihn im rauen Werkstattalltag gegen Stöße, Staub und Strahlwasser.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Immer griffbereit.

Dank des abnehmbaren Halteclips lässt sich das Penlight leicht an Hemd, Hose oder Werkzeugtasche befestigen. So ist es immer schnell zur Hand, wann immer es gebraucht wird.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Leistungsstark und wiederaufladbar.

Unsere Leuchte verfügt über einen Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 720 mAh. Sie lässt sich bequem über einen USB-Typ-C-Anschluss aufladen. Eine wasserdichte Silikonabdeckung schützt die Ladebuchse vor äußeren Einflüssen. Der aktuelle Ladestatus des Akkus ist jederzeit einsehbar über eine seitliche LED-Kontrollanzeige.

Technische Attribute.

Akku-Typ	Li-Ionen 3,7 V / 720 mAh
Farbe	schwarz
Lichtstrom	850, 500, 250 lm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	185
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	200
Volumen (verpackt, dm3)	5.94 dm3
Art.-Nr.	77490017
Gewicht (brutto, kg)	1,966
Gewicht PAP (kg)	0,090
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754360611
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	15
Gewicht (g)	72 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490017	13136 SL 850	Stiftleuchte schwarz 850, 500, 250 lm	4018754360611

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal