



Kopflampe

13137 KL

Art.-Nr. **77490018**

GTIN **4018754360628**

Modell **13137 KL 450**

Bezeichnung.

Kopflampe schwarz/gelb 450, 110, 60 lm

Eigenschaften.

- regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: 100% (450 lm) / 20% (110 lm) / Spot (60 lm)
- Leuchtdauer: bis zu 9,5 Stunden
- integrierter Li-Ionen-Akku 3,7 V/1.200 mAh/4,44 Wh
- aufladbar über Typ-C-Anschluss
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- mit Ladekontroll-, Restkapazitäts-, Lade- und Warnungsanzeige
- mit praktischer Sensorsteuerung
- Schutzklasse: IP20
- Zubehör: USB-Typ-C-Ladekabel (100 cm)

Vorteile.

Praktische Stirnlampe für verschiedene Aktivitäten wie z. B. Wartungsarbeiten an Industrieanlagen, sowie Arbeiten in Technikräumen und Lagern.

Bis zu 9,5 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank fest verbauten Li-Ionen-Akkus (3,7 V/1.200 mAh/4,44 Wh).

Das elastische, verstellbare Kopfband sorgt für sicheren Halt und rutscht nicht.

Wiederaufladbare LED-Kopflampe mit hoher Leuchtleistung von bis 450 lm.

Die Kopflampe lässt sich dank des integrierten Gestensensors mit einfachen Handbewegungen ein- und ausschalten.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Multiple Ausleuchtung.

Die Stirnlampe kombiniert einen leistungsstarken COB-LED-Streifen mit einem frontalen LED-Spot. So ermöglicht sie wahlweise eine breite Flächenausleuchtung oder fokussierte Punktbeleuchtung. Dank der Auswahl zwischen Rotlicht (8 lm) und Weißlicht (450 lm) passt sie sich jeder Situation optimal an.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hände frei.

Unsere Kopflampe ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Steuerung per Handbewegung ermöglicht - für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Ausleuchten beengter Bereiche oder für unterwegs sein.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimaler Tragekomfort.

Das elastische Stirnband lässt sich individuell anpassen und bietet ein sicheres und angenehmes Tragegefühl, ohne Verrutschen, selbst bei intensiver Bewegung. Die Leuchte wiegt inklusive Akku und Band nur rund 100 Gramm, was sie zu einem komfortablen Helfer für lange Einsätze macht.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ausdauer trifft auf Schnellladung.

Mit ihrem leistungsstarken 1.200 mAh-Akku bietet unsere aufladbare Stirnlampe in Abhängigkeit vom gewählten Lichtmodus eine beachtliche Laufzeit von bis zu 9,5 Stunden. Über das mitgelieferte USB-C-Kabel ist die Lampe in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen und bereit für den nächsten Einsatz.

Technische Attribute.

Akku-Typ	Li-Ionen 3,7 V / 1200 mAh
Farbe	schwarz/gelb
Lichtstrom	450, 110, 60 lm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	115
Breite mm (IFS)	61
Höhe mm (IFS)	57
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	295
Breite (verpackt, mm)	205
Höhe (verpackt, mm)	130
Volumen (verpackt, dm3)	7.86175 dm3

Art.-Nr.	77490018
Gewicht (brutto, kg)	2,396
Gewicht PAP (kg)	0,052
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754360628
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	15
Gewicht (g)	99,5 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490018	13137 KL 450	Kopflampe schwarz/gelb 450, 110, 60 lm	4018754360628

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal