



LED-Duo-Arbeitsstrahler

13139 DL

Art.-Nr. **77490020**

GTIN **4018754360642**

Modell **13139 DL 11500**

Bezeichnung.

LED-Duo-Arbeitsstrahler

Eigenschaften.

- 2 ausklappbare 30 W-SMD LED-Module (schwenk- und drehbar um 180°)
- regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: 100% (11.500 lm) / 50% (5.750 lm) / 20% (2.000 lm)
- Schalter für den Wechsel der Lichtfarben: 4.000K (3.500 lm im Netzbetrieb), 6.500K (3.700 lm im Netzbetrieb)
- Leuchtdauer: bis zu 6 Stunden
- duale Energieversorgung mit Netz- und Akkubetrieb
- integrierter Li-Ion-Akkupack 7.3 V/4.000 mAh/29,6 Wh mit Sicherheitselektronik
- aufladbar über Typ-A-Anschluss
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- mit Powerbankfunktion
- Ladekontroll-, Warnungs- und Restkapazitätsanzeige
- höhenverstellbares Stativ: 1.171-1.980 mm, mit Handgriff, Kabelroller und Erdspießen
- abnehmbarer Leuchtkopf mit 2 drehbaren Haken und 4 Haltemagneten
- Schutzklasse: IK07/ IPX4
- Zubehör: Netzteil mit 5 m Kabel

Vorteile.

2 dreh- und schwenkbare LED-Strahler ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Lichtausrichtung in jedem Winkel.

Intensive Leuchtkraft bis zu 11.500 Lumen mit 3 Helligkeitsstufen und 2 Farbtemperaturen (4.000K & 6.500K).

Robustes Teleskopstativ mit integrierter Kabelaufwicklung verhindert Stolperfallen und sorgt für Ordnung.

Bis zu 6 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank des fest verbauten Li-Ionen-Akkus mit Sicherheitselektronik (7.3 V/4.000 mAh/29,6 Wh).

Praktische Powerbankfunktion via USB-Port.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Leuchtstarke Performance.

Der beiden leistungsstarke LED-Elemente erreicht eine Leuchtkraft von bis zu 11.500 lm. Zusätzlich lässt sich die Farbtemperatur flexibel an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen: 4.000K (warmweiß) für eine angenehme, blendungsarme Beleuchtung, oder 6.500K (kaltweiß) für kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für innen und außen.

Unser Arbeitsstrahler ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochwertige Materialien und IPX4 schützen ihn im rauen Werkstattalltag gegen Stöße, Kratzer und Spritzwasser.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Vielseitige Fixierung.

Dank der praktischen Magnethalterung lässt sich die abnehmbare Leuchte sicher an Metalloberflächen anbringen. Zusätzlich kann sie mit 2 ausklappbaren, drehbaren Haken aufgehängt werden.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexibel und sicher.

Das robuste Teleskopstativ lässt sich auf knapp 2 m hoch ausfahren und bietet dank ausklappbarer Füße und integrierter Erdspeieße einen stabilen Stand und optimale Beleuchtung in jeder Arbeitssituation. Für den Transportmodus lässt sich der Duo-Strahler praktisch und kompakt zusammenklappen. Die integrierte Kabelaufwicklung sorgt für ein ordentliches Verstauen des Kabels, verhindert Stolperfallen und erhöht die Arbeitssicherheit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Powerbank-Funktion via USB-Port.

Der Baustrahler kann mittels eines USB-Anschlusses als Powerbank genutzt werden, um beispielsweise Mobiltelefone oder andere Geräte aufzuladen. Das Aufladen des Akkus erfolgt über einen Typ-A-Anschluss.

Technische Attribute.

variable Höhe

max. 1980 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

940

Akku-Typ	Li-Ionen 14,6 V / 4000 mAh	Breite mm (IFS)	190
		Höhe mm (IFS)	160
		WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
		Länge (verpackt, mm)	940
		Breite (verpackt, mm)	190
		Höhe (verpackt, mm)	160
		Volumen (verpackt, dm3)	28.576 dm3
		Art.-Nr.	77490020
		Gewicht (brutto, kg)	7,450
		Gewicht PAP (kg)	0,650
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754360642
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	85131000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	5960 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490020	13139 DL 11500	LED-Duo-Arbeitsstrahler	4018754360642

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal