

Fassungen

Bild	Typ	Artikel-Nr.
1	Fassung E14 für Schraubanschluss Fabrikat RAFI	00419019
2	Zwergfassung W2x4,6d mit Lötstiften Fabrikat RAFI	00419018
3	Zwergfassung W2.1x9.5d Lötstiften	00419022
4	Zwergfassung E10 mit Lötösen	00419012
5	Soffitten-Fassung Fabrikat RAFI	00419016
6	Illu-Fassung E10 Kunststoff schwarz	00419202
7	Illu-Fassung E14 Kunststoff schwarz	00419203

Baustellenfassungen

Bild	Typ	Artikel-Nr.
8	Baustellenfassung E27 - 200mm Anschlussleitung H03VVH2-F 2x0,75mm ² - Zugentlastung - 3-Loch-Aufhängung - 2-polige Anschlussklemme - Nennwerte 2A / 250VA	00419100
9	Baustellenfassung E27 - ProfiAusführung - 200mm Anschlussleitung H03VVH2-F 2x0,75mm ² - Zugentlastung - 3-Loch-Aufhängung - schraubenlose Leuchtenanschlussklemme - Nennwerte 2A / 250VA	00419101

