

Datenblatt / Data Sheet

LED Rundumlampe 360° - 24 V - Ba15d

LED all-around lamp 360° - 24 V - Ba15d



Technische Daten / Technical data:

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52152411	52152412	52152413	52152414	52152415
Farbe / Colour	Rot <i>Red</i>	Gelb <i>Yellow</i>	Ultragrün <i>Ultra Green</i>	Blau <i>Blue</i>	Weiß <i>White</i>
Dominierende Wellenlänge / Dominant wavelength	645 nm	590 nm	520 nm	468 nm	X=0.31 Y=0.32
Spannung / Voltage	24 V AC/DC				
Stromaufnahme / Power input	30-40 mA				
Chip Anzahl / Number of chips	12	12	10	10	10
Chip / Chip	InGaAlP	InGaAlP	GaN/Al	GaN/Al	GaN/Al
LED Typ / LED type	SMD				
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous intensity	6 lm	2.5 lm	6.5 lm	6 lm	6.6 lm
Lichtverteilung / Light distribution	360°				
Betriebstemperatur / Operating temperature	-30 °C ~ +60 °C				
Sockel / Socket	Ba15d				
Abmessungen / Dimensions	22 x 45 mm				

Abmessungen / Dimensions:

