




7844




1.




2.




3.




4. ON/OFF




5. SWITCH COLOUR
TEMPERATURE



6. DIMMER: 10-100%



7. ALTERNATIVE A.		1.		2.	
ALTERNATIVE B.		1.		2.	
3.		4.		5.	
ALTERNATIVE C & D.		C1.		D1.	
		C2.		D2.	



SE – OBS!

1. Utsätt ej batterierna för öppen låga pga explosionsrisk.
2. Utsätt ej armaturen för öppen låga eller stark värme pga batteriernas explosionsrisk.
3. Ladda armaturen 30 minuter före användning:
Kan laddas med USB-kabeln som ingår, tillsammans med en adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter ingår ej).
4. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbart, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

☰ DIMMER:

1. Tryck lätt ☰-knappen för att tända/släcka.
2. Vrid ☰-knappen för att dimra ner/upp.

☰ FÄRGBYTE:

1. Tryck lätt ☰-knappen för att tända/släcka.
2. Färgbyte genom att håll ☰-knappen nertryckt och vrid ☰-knappen för önskad färgtemperatur.

DE – ACHTUNG!

1. Den Akku nicht ins Feuer legen – Explosionsgefahr!
2. Bitte setzen Sie die Leuchte keinem Feuer oder starker Hitze aus, da der Akku explodieren kann.
3. Bitte vor dem Leuchtbeginn die Leuchte 30 Minuten aufladen:
Aufladbar mit dem vorgesehenem USB; zum Adapter DC 5V, Max 1A. (Adapter nicht enthalten).
4. Das Leuchtmittel in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

☰ DIMMER:

1. ☰-Knopf drücken um an-/auszuschalten.
2. Drehen Sie den ☰-Knopf, um zu dimmen oder aufzuhellen.

☰ FARBE WECHSELN:

1. ☰-Knopf drücken um an-/auszuschalten.
2. Für den Farbwechsel halten Sie die ☰ Taste gedrückt und drehen den ☰-Knopf, um die gewünschte Farbtemperatur einzustellen.

GB – NOTE!

1. Do not put the battery in the fire – it may explode.
2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
3. Please charge the lamp 30 minutes before illuminating it:
Charge with USB provided, to the adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter not included).
4. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of lifetime the whole product shall be replaced.

☰ DIMMER:

1. Touch ☰-button to light on/light off.
2. Turn ☰-button to dim down/brighten.

☰ SWITCH COLOUR:

1. Touch ☰-button to light on/light off.
2. Color change by holding down the ☰-button and turning ☰-button for the desired colour temperature.

FR – REMARQUE !

1. Ne mettre pas la batterie dans le feu – elle peut exploser.
2. Ne exposer pas la lampe au feu ou à la chaleur intense parce que la batterie peut exploser.
3. S'il vous plaît recharger la lampe 30 minutes avant l'allumage :
Charger grâce au câble USB prévu, ou l'adaptateur : DC 5V, Max 1A (Adaptateur non inclus).
4. La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée, lorsqu'il atteint sa fin de, tout produit doit être remplacé.

☰ VARIATEUR :

1. Appuyez sur la touche ☰ pour allumer/éteindre.
2. Tournez le ☰ bouton pour diminuer/augmenter l'intensité lumineuse.

☰ CHANGER DE COULEUR :

1. Appuyez sur la touche ☰ pour allumer/éteindre.
2. Changement de couleur en maintenant le ☰ bouton enfoncé et en tournant le ☰ bouton pour régler la température de couleur souhaitée.

FI – HUOM!

1. Älä altista paristoa tulelle – se saattaa räjähtää.
2. Älä altista valaisinta tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
3. Ennen valaisimen sytyttämistä, lataa sitä 30 min. joko:
Mukana tulevalla USB liittimellä ja muuntajalla DC 5V, max 1A. (Adapteri ei sisälly pakkaukseen).
4. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.

☰ HIMMENNIN:

1. Kosketuskytkin päälle/pois.
2. Kääntökytkin ☰ himmennykseen.

☰ SÄVYN VAIHTO:

1. Kosketuskytkin päälle/pois.
2. Valosävyyn vaihto painamalla kytkin ☰ pohjaan ja kääntämällä haluttuun värilämpötilaan.

NL – LET OP!

1. Gooi de batterij niet in open vuur – deze kan exploderen.
2. Lamp niet blootstellen aan open vuur of intense hitte omdat de batterij kan exploderen.
3. Laad de lamp 30 minuten op voordat deze wordt ingeschakeld;
Laad op met meegeleverde USB via de adapter:
DC 5V, max 1A. (Exclusief adapter).
4. De lichtbron in dit produkt is niet vervangbaar, wanneer einde levensduur is bereikt dient het produkt in zijn geheel te worden vervangen.


☰ DIMMER:

1. Toucheer ☰-knop voor licht aan/licht uit.
2. Draai de ☰-knop om te dimmen omhoog/omlaag.

☰ WISSEL LICHTKLEUR:

1. Toucheer ☰-knop voor licht aan/licht uit.
2. Kleurverandering door de ☰-knop ingedrukt te houden en te draaien naar de gewenste kleurtemperatuur.





DK – OBS!

1. Læg ikke batteriet i ild – det kan eksplodere.
2. Udsæt ikke produktet for åben ild eller stærk varme pga batteriernes eksplosionsfare.
3. Oplad produktet 30 minutter før anvendelse:
Kan opladdes med USB-kablet som medfølger, sammen med en adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter medfølger ikke).
4. Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig, når lyskilden er udtjent skal hele produktet udskiftes.

⌚ DIMMER:

1. Tryk let ⌚-knappen for at tænde/slukke.
2. Drej på ⌚-knappen for at dæmpe/lyse op.

⌚ FARVESKIFTE:

1. Tryk let ⌚-knappen for at tænde/slukke.
2. Skift farve ved at holde ⌚-knappen nede og dreje knappen til den ønskede farvetemperatur.

NO – OBS!

1. Ikke utsett batteriet for åpen ild – det kan eksplodere.
2. Ikke utsett lyset for åpen ild eller sterk varme da batteriet kan eksplodere.
3. Lad lampen 30 minutter før den tennes:
Lad med USB som følger med sammen med adapteren: DC 5V, maks. 1A. (Adapter inngår ikke).
4. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

⌚ DIMMER:

1. Berør ⌚-knapp for å slå lys på/av.
2. Vri ⌚-knappen for å dimme ned/opp.

⌚ BYTT FARGE:

1. Berør ⌚-knapp for å slå lys på/av.
2. Fargebytte ved å holde ⌚-knappen inne og vri ⌚-knappen til ønsket fargetemperatur.

PL – UWAGA!

1. Nie wrzucać baterii do ognia – może eksplodować.
2. Nie narażać lampy na działanie ognia lub źródeł ciepła, gdyż bateria może eksplodować.
3. Lampę należy ładować przez 30 minut przed zaświeceniem:
Ładować przez port USB ładowarką DC 5V maks. 1A.
(Adapter nie jest nie dołączony do zestawu.)
4. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

⌚ ŚCIEMNIACZ:

1. Dotknąć przycisku ⌚, aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Obróć przycisk ⌚, aby ściemnić lub rozjaśnić.

⌚ ZMIANA KOLORU:

1. Dotknąć przycisku ⌚, aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Zmiana koloru poprzez przytrzymanie przycisku ⌚ i obracanie go do pożądanej temperatury barwowej.

ES – NOTA!

1. No ponga la batería en el fuego – puede explotar.
2. No exponga la lámpara al fuego o calor intenso porque la batería puede explotar.
3. Por favor, cargue la lámpara 30 minutos antes de iluminar con: USB añadido, para el adaptador: DC 5V, Max 1A.
(Adaptador no incluido).
4. El cuerpo luminoso de este producto no es reemplazable, cuando se termine el tiempo de duracion el producto completo tiene que ser reemplazado.

⌚ REGULADOR DE INTENSIDAD:

1. Toque el botón ⌚ para encender y apagar la luz.
2. Gira el botón ⌚ para ajustar el brillo hacia abajo/arriba.

⌚ CAMBIO DE COLOR:

1. Toque el botón ⌚ para encender y apagar la luz.
2. Cambia de color manteniendo presionado el botón ⌚ y girando el botón ⌚ para seleccionar la temperatura de color deseada.

IT – ATTENZIONE!

1. Non mettere le batterie nel fuoco – potrebbero esplodere.
2. Non esporre a fuoco o calore intenso in quanto le batterie potrebbero esplodere.
3. Caricare la lampada 30 minuti prima dell'accensione:
Caricare con il cavo USB fornito, tramite adattatore: DC 5V, max 1A. (Adattatore non incluso).
4. La spina inglese dovresti affilato dentro. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

⌚ DIMMER:

1. Toccare tasto on/off ⌚ per accendere/spegnere.
2. Ruota il ⌚ pulsante per regolare l'intensità della luce su o giù.

⌚ CAMBIA COLORE:

1. Toccare tasto on/off ⌚ per accendere/spegnere.
2. Cambio colore: tieni premuto il ⌚ pulsante e ruota il ⌚ pulsante per scegliere la temperatura colore desiderata.

CZ – POZOR!

1. Baterii nevzhazujte do ohně – mohly by vybuchnout.
2. Nevystavujte lampu otevřenému ohni ani intenzivnímu teple, protože by baterie mohla vybuchnout.
3. Lampu nabíjejte 30 minut před jejím rozsvícením.
Nabíjejte ji pomocí USB v balení připojeného adaptéru: max: 5V DC, 1A. (Adaptér není součástí balení).
4. Světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.


⌚ STMÍVAČ:

1. Tlačítko ⌚ pro rozsvícení/zhasnutí.
2. Otočte tlačítko ⌚ pro ztlumení nebo zvýšení jasu.

⌚ PŘEPÍNÁNÍ BARVY:

1. Tlačítko ⌚ pro rozsvícení/zhasnutí.
2. Změna barvy: Podržte tlačítko ⌚ stisknuté a otočte tlačítko ⌚ pro požadovanou barevnou teplotu.





SK – POZOR!

1. Batériu nevhadzujte do ohňa – mohla by vybuchnúť.
2. Nevystavujte lampu plameňu ani intenzívnemu teplu, pretože batéria by mohla explodovať.
3. Lampu nabíjajte 30 minút pred jej rozsvietením. Nabite ju s pomocou USB v balení pripojeného do adaptéra: max. 5V DC, 1A. (Adaptér nie je súčasťou balenia).
4. Svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

☾ STMIEVAČ:

1. Dotykom na tlačidlo ☾ rozsvietite/zhasnete svetlo.
2. Otočte tlačidlo ☾ pre stlmenie alebo zvýšenie jas.

☾ PREPNUTIE FARBY:

1. Dotykom na tlačidlo ☾ rozsvietite/zhasnete svetlo.
2. Zmena farby: podržte stlačené tlačidlo ☾ a otočte tlačidlo ☾ na požadovanú farebnú teplotu.

EE – TÄHELEPANU!

1. Ärge visake patareid tulle – see võib plahvatada.
2. Ärge jätke valgustit tule või intensiivse kuumuse kätte, kuna patarei võib plahvatada.
3. Palun laadige lampi enne selle sisselülitamist 30 minutit: Laadige kaasasoleva USB-ga adapterile: 5V DC, max 1A. (Adapter ei kuulu komplekti).
4. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav; kui selle tööaeg läbi saab, siis tuleb kogu toode välja vahetada.

☾ HÄMARDI:

1. Puudutage ☾ toitenuppu valguse sisse ja välja lülitamiseks.
2. Pöörake ☾ toitenuppu, et reguleerida heledust üles/alla.

☾ VÄRVI VAHETAMINE:

1. Puudutage ☾ toitenuppu valguse sisse ja välja lülitamiseks.
2. Värv muutmiseks hoidke ☾ toitenuppu all ja pöörake ☾ toitenuppu soovitud värvitemperatuuri seadmiseks.

LV – PIEZĪME!

1. Nemetiet bateriju ugunī – tā var uzsprāgt.
2. Nepakļaujiet gaismu uguns vai karstuma iedarbībai, jo var uzsprāgt tās baterija.
3. Uzlādējiet gaismu 30 minūtes pirms tās ieslēgšanas: Lādējiet ar iekļauto USB lādētāju, adapteris: 5V līdzstrāva, maks. 1A. (Adaptēra nav).
4. Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms; kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums.

☾ GAISMMAINIS:

1. Pieskarties ☾ pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Pagrieziet ☾ pogu, lai samazinātu/palielinātu spilgtumu.

☾ PĀRSLĒGT KRĀSU:

1. Pieskarties ☾ pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Krāsu maiņa: turiet ☾ pogu nospiestu un pagrieziet ☾ pogu līdz vēlamajai krāsas temperatūrai.

LT – PASTABA!

1. Nemeskite baterijos į ugnį – ji gali sprogti.
2. Saugokite šviestuvą nuo ugnies arba didelio karščio, nes baterija gali sprogti.
3. Prieš įjungdami lempą įkraukite ją 30 minučių: Įkraukite per komplekte esantį USB laidą arba adapterį: DC 5V, maks. 1A. (Adapterio nėra).
4. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas, pasibaigus jo eksploataavimo laikotarpiui turi būti pakeičiamas visas gaminys.

☾ ŠVIESOS INTENSYVUMO REGULIATORIUS:

1. Palieskite ☾ mygtuką šviesai įjunginti/išjungti.
2. Pasukite ☾ mygtuką, kad pritemdytumėte arba padidintumėte šviesumą.

☾ SPALVŲ ĮJUNGIMAS:

1. Palieskite ☾ mygtuką šviesai įjunginti/išjungti.
2. Norėdami pakeisti spalvą, laikykite nuspaustą ☾ mygtuką ir pasukite ☾ mygtuką iki norimos spalvos temperatūros.

RU – ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня – он может взорваться.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня или интенсивному нагреву, т.к. аккумулятор может взорваться.
3. Перед тем, как включить светильник, зарядите его в течение 30 минут. Заряжать светильник можно через имеющийся USB-порт с помощью зарядного устройства 5В пост. тока, макс. ток 1А. (Адаптер в комплект не входит).
4. Источник света, используемый в данном изделии, не подлежит замене. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

☾ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ:

1. Нажмите кнопку ☾ для включения или выключения.
2. Поверните кнопку ☾, чтобы уменьшить или увеличить яркость.

☾ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА:

1. Нажмите кнопку ☾ для включения или выключения.
2. Для смены цвета удерживайте кнопку ☾ нажатой и поверните её для выбора нужной цветовой температуры.

