



EN:	Use only in dry environments or in a luminaire approved for the application area with corresponding IP protection class
NL:	Alleen gebruiken in droge omgevingen of in een voor het toepassingsgebied goedgekeurde armatuur met overeenkomstige IP-beschermingsklasse
DE:	Nur in trockener Umgebung oder in einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte mit entsprechender IP-Schutzart verwenden
FR:	À utiliser seulement dans des environnements secs ou dans un luminaire homologué pour le domaine d'application avec la classe de protection IP correspondante
IT:	Utilizzare solo in ambienti asciutti o in un apparecchio per illuminazione approvato per l'area di applicazione con corrispondente classe di protezione IP
ES:	Utilizar solo en ambientes secos o en una luminaria homologada para el área de aplicación con la correspondiente clase de protección IP
PT:	Utilizar apenas em ambientes secos ou numa luminária aprovada para a área de aplicação com classe de proteção IP correspondente
EL:	Να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνά περιβάλλον ή σε φωτιστικό εγκεκριμένο για τον τομέα εφαρμογής με αντίστοιχη κατηγορία προστασίας IP
NB:	Skal bare brukes i tørre omgivelser eller i armaturer som er godkjent for bruksområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse
DA:	Må kun anvendes i tørre omgivelser eller i et armatur, der er godkendt til anvendelsesområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse
SV:	Används endast i torra miljöer eller i en armatur som är godkänd för användningsområdet med motsvarande IP-skyddsklass
FI:	Käytä vain kuivissa ympäristöissä tai käyttöalueelle hyväksytyssä valaisimessa, jolla on vastaava IP-suojaluokka
SQ:	Përdoreni vetëm në ambiente të thata ose në një ndriçues të miratuar për zonën e përdorimit me kategorinë përkatëse të mbrojtjes IP
BG:	Използвайте само в суха среда или в осветително тяло, одобрено за областта на приложение със съответния IP клас на защита
HR:	Upotrebljavajte samo u suhim okruženjima ili u rasvjetnom tijelu odobrenom za područje primjene s odgovarajućom klasom IP zaštite
CS:	Používejte pouze v suchém prostředí nebo ve svítidle schváleném pro danou oblast použití s odpovídající třídou ochrany IP.
ET:	Kasutage ainult kuivats keskkonnas või vastava IP-kaitseklassiga valgustites, mis on konkreetse kasutusvaldkonna jaoks heaks kiidetud
HU:	Csak száraz környezetben vagy az alkalmazási területre jóváhagyott, megfelelő IP-védelmi osztályú lámpatestben szabad használni
LV:	Lietojiet tikai sausā vidē vai gaismeklī, kas apstiprināts izmantošanas zonai ar atbilstošu IP aizsardzības klasi
LT:	Naudokite tik sausose aplinkoje arba šviestuvuose, patvirtintuose naudojimo vietai ir turinčiuose atitinkamą IP apsaugos klasę.
MK:	Да се користи само во суви средини или во светлечко тело одобрено за областа на примена со соодветна заштитна класа IP
PL:	Należy stosować wyłącznie w suchym środowisku lub w sprawie dopuszczzonej do danego obszaru zastosowania z odpowiednią klasą ochrony IP
RO:	A se utiliza numai în medii uscate sau într-un corp de iluminat aprobat pentru zona de aplicare cu clasa de protecție IP corespunzătoare
SR:	Koristite samo u suvim sredinama ili u svetiljkama odobrenim za oblast primene sa odgovarajućom IP klasom zaštite
SK:	Používajte iba v suchom prostredí alebo vo svietidle schválenom pre danú oblasť použitia so zodpovedajúcou triedou ochrany IP
SL:	Uporabljajte samo v suhih okoljih ali v svetilu, odobrenem za področje uporabe z ustreznim razredom zaščite IP
TR:	Yalnızca kuru ortamlarda veya uygunlama alanı için onaylanmış ilgili IP koruma sınıfına sahip bir aydınlatma armatüründe kullanın
AR:	يتم الاستخدام فقط في البيئات الجافة أو في وحدة الإنارة المعتمدة لمنطقة التطبيق مع فئة حماية IP المقابلة