



PURE BASE 501 DX

IMPRESSIVE LIGHTING AND AIRFLOW

ANWENDUNGSBEREICHE

Show Case Setups
Konfigurationen der gehobenen Einstiegs- und Mittelklasse
Übertaktete Systeme und wassergekühlte PCs

HIGHLIGHTS

3 vorinstallierte Pure Wings 3 140mm PWM Lüfter
Speziell designte Gehäusefront mit ARGB-Beleuchtung
Genug Platz für High-End Grafikkarten und Kühler

Beeindruckende Beleuchtung und Airflow

Pure Base 501 DX ist ein beeindruckend beleuchtetes be quiet! ATX-Gehäuse mit kompakten Abmessungen und hohem Airflow für jede Anwendung.

Highlights

- Airflow Front-Panel und Top-Cover für maximale Performance
- 3 vorinstallierte Pure Wings 3 140mm PWM Lüfter für außergewöhnlich hohen Airflow
- Dynamisches Front-Design mit eleganter ARGB-Beleuchtung innen und außen am Gehäuse
- ARGB-Controller mit Mainboard Sync-Option
- Geräumiges Design für High-End-Grafikkarten und große Kühler trotz kompakter Abmessungen
- Vertikale Installation von Grafikkarten möglich
- Bereit für Wasserkühlungen mit Radiatoren bis zu 360mm
- USB 3.2 Gen. 2 Type C für beste Anschlussmöglichkeiten
- Komfortabel platzierte Kanäle für clevere Kabelführung
- Seiten-Panel aus Temperedglas
- Unterstützt zwei 3.5" oder fünf 2.5" Laufwerke
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

PURE BASE 501 DX

IMPRESSIVE LIGHTING AND AIRFLOW

Technische Daten	
Mainboard-Kompatibilität	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Gehäusetyp	Midi-Tower
Formfaktor PSU	PS2 ATX (nicht enthalten)
Abmessungen (L x B x H in mm)	450 x 231 x 463
Material	Stahl (SGCC), ABS-Kunststoff, Temperglas
Pure Base 501 DX Black Gewicht (kg)	7,93 (netto) / 9,15 (brutto)
Pure Base 501 DX White Gewicht (kg)	7,93 (netto) / 9,15 (brutto)
I/O-Panel	1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined), Reset button, Power button, ARGB controller
PCI Steckplätze	7
Laufwerkkapazität	Bis zu 5x 2.5" (5 enthalten) Bis zu 2x 3.5" (2 enthalten)
Vorinstallierte Lüfter	Deckel: 1x Pure Wings 3 140mm PWM Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM Rückseite: 1x Pure Wings 3 140mm PWM
Maximale Lüfterinstallation (mm)	Deckel: 2x 140 / 2x 120 Front: 2x 140 / 3x 120 Rückseite: 1x 140 / 1x 120
Optionale Radiatoren (mm)	Deckel: 120, 240 Front: 120, 140, 240, 280, 360 Rückseite: 120, 140
Maximale Abmessungen (mm)	CPU-Kühler: 178 PSU: bis zu 200 180 (mit Offset HDD-Käfig) GPU: bis zu 368

Logistische Daten		
Pure Base 501 DX	Art.-Nr.	EAN Code
Black	BGW76	4260052192832
White	BGW77	4260052192849

Zertifizierungen	
    	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt	
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland Service-Hotline: +49 40 7367 686 44 E-Mail: service@bequiet.com Besuche den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.	