

**DE**

WICHTIG:
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- **DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.**
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

**EN**

IMPORTANT:
Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.**
- Always use an assistant or a mechanical lifting device to safely lift and position heavy products.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Installationsanweisungen


TV-WANDHALTERUNG 152,4CM (60 ZOLL) - 304,8CM (120 ZOLL), SCHWARZ



Best.-Nr.: 3532293 (SP-TVM-1300)



Installation Instructions

HEAVY-DUTY FULL MOTION TV WALL MOUNT 152.4CM (60") - 304.8CM (120")BLACK

Item No.: 3532293 (SP-TVM-1300)



Unterstützt VESA-Halterung 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 400x400 600x400 800x400 800x600 900x600		
Support VESA mount 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 400x400 600x400 800x400 800x600 900x600		



A (x1)

B (x1)

C (x1)

D (x1)

E (x1)

F (x2)
M4x8

G (x4)

H (x1)
10-13mm

M-A (x4) M6x14	M-B (x4) M8x16	M-C (x4) M6x30	M-D (x4) M8x35
M-E (x4) D8	M-F (x4) Ø15xØ8x5	M-G (x4) Ø15xØ8x15	
W-A (x6) ST8x90	W-B (x6) Ø12x60	W-C (x6) D8	

1

✓ X X

E **D**

90mm (3.5") ø 6mm (ø 1/4")

95mm (3.7") ø 12mm (ø 1/2")

W-B **A** **W-C** **W-A**

2

✓ X X

Too Long Zu lang Too Short Zu kurz

B **C** **F**

TOP

Befestigen Sie die Halterungen wie unten gezeigt, wenn Sie die 200x200-VESA-Platte aufhängen.
Place the brackets as shown below when hanging the 200x200 VESA plate.

TOP

M-A **M-B** **M-C** **M-D** **M-E** **M-F** **M-G**

3

W-A **W-B**

W-A **W-B**