

Installationsanweisungen


TV-WAGEN, 152,40 CM (60 ZOLL) - 279,40 CM (110 ZOLL), 120KG

Best.-Nr.: 3532476 (SP-TVC-1500)

Installation Instructions

TV CART FITS 152.4 CM (60") - 279.40 CM (110") MAX 120KG

Item No.: 3532476 (SP-TVC-1500)



Das Produkt erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Kommission an den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten.

Modus: Standby-Modus Stromverbrauch (Watt): ≤ 0,5 W Keine Energieverwaltungsfunktion

Das Produkt wurde an die Steckdose angeschlossen und hat keine Funktion.

Halten Sie nach Beendigung der gewünschten Funktion die Tasten „M“ und „P“ 5 Sekunden gedrückt, bis Sie den Signalton hören. Das Produkt wechselt dann in den Standby-Modus.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby Mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby Mode Power consumption (Watts): ≤ 0.5W No power management function

The product has been plugged into the main and without any function.

After the intended function is finished, hold “M” and “P” for 5 seconds until you hear the beep. The product will then go to standby mode.

Unterstützt VESA-Halterung
100x100 200x100 200x200 400x200
300x300 400x300 600x200 400x400
600x300 600x400 800x400 600x600
800x600 900x600 1000x600 1200x600

279.4 cm
(110")max.

120kg
MAX.
TV

3kg
MAX.
REGAL


Support VESA mount
100x100 200x100 200x200 400x200
300x300 400x300 600x200 400x400
600x300 600x400 800x400 600x600
800x600 900x600 1000x600 1200x600

279.4 cm
(110")max.

120kg
MAX.
TV

3kg
MAX.
SHELF


Koppeln der Fernbedienung mit der Halterung & Zurücksetzen des Systems



SCHRITT 1: Wenn Sie die Halterung zum ersten Mal einschalten, sollten Sie zuerst die Fernbedienung mit der Halterung koppeln und dann das System zurücksetzen. Siehe SCHRITT 2 unten.

SCHRITT 2: Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem Bleistift den kleinen Knopf auf dem Bedienfeld wie abgebildet. Nachdem Sie einen Signalton gehört haben, drücken Sie die Taste „“ auf der Fernbedienung und Sie hören dann etwa 10 Sekunden aufeinanderfolgende Signaltöne, die anzeigen, dass das Koppeln läuft. Danach gibt das Gerät erneut einen Signalton ab und hält an, was bedeutet, dass das Koppeln abgeschlossen ist. Setzen Sie dann das System über die Fernbedienung oder das Bedienfeld wie folgt zurück.

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung



1. PFEILE AUF/AB

Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um die Halterung anzuheben. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um die Halterung abzusenken.

Hinweis: Entfernen Sie alle umliegenden Gegenstände, bevor Sie die Höhe der Halterung einstellen.

2. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste „“ oder „“ 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten „“ „“ können jeweils eine Höhe speichern.

3. Aktivieren der Höheneinstellungen

Drücken Sie die Taste „“ oder „“, damit fährt die Halterung automatisch zu der unter der entsprechenden Taste „“ oder „“ gespeicherten Position. Drücken Sie dann die Taste „“, um den Vorgang zu stoppen.

4. Rücksetzmodus


Halten Sie die Taste „“ 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die Halterung beginnt, nach unten zu fahren. Dann bewegt sich die Halterung beim Erreichen der niedrigsten Position ein wenig nach oben und stoppt. Das System setzt sich erfolgreich zurück, wenn das Gerät zwei Signaltöne abgibt.

5. Entkoppeln einer Fernbedienung

Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem Bleistift auf den kleinen Knopf auf dem Bedienfeld, so wie beim Koppeln der Fernbedienung. Nachdem Sie einen Signalton gehört haben, halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie erneut einen Signalton hören, der anzeigt, dass das Entkoppeln abgeschlossen ist.

Hinweis: Um die Fernbedienungsfunktion zu deaktivieren, halten Sie die Tasten „“ und „“ auf dem Bedienfeld auf der Rückseite der Querstange 5 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Drücken Sie die Taste „“ auf dem Bedienfeld, um die Fernbedienungsfunktion neu zu starten.

Bedienungsanleitung für das Bedienfeld



1. PFEILE AUF/AB

Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um die Halterung anzuheben. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um die Halterung abzusenken.

Hinweis: Entfernen Sie alle umliegenden Gegenstände, bevor Sie die Höhe der Halterung einstellen.

2. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste „“ oder „“ 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten „“ „“ können jeweils eine Höhe speichern.

3. Aktivieren der Höheneinstellungen

Drücken Sie die Taste „“ oder „“, damit fährt die Halterung automatisch zu der unter der entsprechenden Taste „“ oder „“ gespeicherten Position. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang zu stoppen.

4. Rücksetzmodus

Halten Sie die Taste „“ 5 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die Halterung beginnt, nach unten zu fahren. Dann bewegt sich die Halterung beim Erreichen der niedrigsten Position ein wenig nach oben und stoppt. Das System setzt sich erfolgreich zurück, wenn das Gerät zwei Signaltöne abgibt.

Kindersicherung

1. Einstellung der automatischen Sperrfunktion

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Taste „“ auf der Fernbedienung oder die Taste „“ auf dem Bedienfeld 5-mal. Ein einzelner Signalton zeigt an, dass die automatische Sperrfunktion aktiviert ist, während zwei Signaltöne die Deaktivierung anzeigen.


2. Automatische Sperre

Wenn die automatische Sperrfunktion aktiviert ist, wird das Gerät automatisch gesperrt, wenn es 60 Sekunden lang nicht bedient wird. Die Kontrollleuchte am Bedienfeld leuchtet auf und alle Tasten reagieren nicht mehr. Halten Sie zum Entsperren die Taste „“ auf der Fernbedienung oder die Taste „“ auf dem Bedienfeld 3 Sekunden gedrückt. Ein einzelner Signalton zeigt das Entsperren an, und die Kontrollleuchte am Bedienfeld erlischt.

3. Manuelle Sperre

Wenn die automatische Sperrfunktion deaktiviert ist, können Benutzer das Gerät manuell sperren und entsperren. Halten Sie die Taste „“ auf der Fernbedienung oder die Taste „“ auf dem Bedienfeld 3 Sekunden gedrückt. Zwei Signaltöne zeigen an, dass das Gerät gesperrt ist, und die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet auf. Ein einzelner Signalton zeigt das Entsperren an, und die Kontrollleuchte am Bedienfeld erlischt.


Pairing the Remote to the Mount & Resetting the System



STEP 1: If it is the first time you turn on the mount, you should pair the remote to the mount first then reset the system. See the STEP 2 below.

STEP 2: Press the small button on the control panel with a paper clip or pencil as shown. After you hearing a beep, press the „“ button on the remote control, then you hear consecutive beeps for around 10 seconds indicating the pairing is ongoing. After that, the unit beeps once again, and stop, meaning the pairing is completed. And then reset the system via remote or control panel as following instructions.

Remote Control User Guide



1. UP/DOWN ARROWS

Press and hold the „“ button to raise the Mount. Press and hold the „“ button to lower the Mount.

Note: Remove all surrounding items prior to adjusting the Mount height.

2. Memory Setting

Long press the „“ or „“ button for 3 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory. The „“ „“ buttons can each store a height.

3. Activate Height Settings

Press the „“ or „“ button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button „“ or „“, and press „“ to stop.

4. Reset Mode


Long press the „“ button for 3 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and stop. The system resets successfully when the unit beeps twice.

5. To Unpair a Remote Control

Press the small button on the control panel with a paper clip or pencil as how you pairing the remote control. After hearing a beep, hold and press the button until you hear a long beep, which indicates the unpairing is completed.

Note: To disable the remote control function, hold the „“ and „“ of the control panel on back of the crossbar for 5 seconds until you hear the beep. Press the „“ on the panel to restart the remote control function.

Control Panel User Guide



1. UP/DOWN ARROWS

Press and hold the „“ button to raise the Mount. Press and hold the „“ button to lower the Mount.

Note: Remove all surrounding items prior to adjusting the Mount height.

2. Memory Setting

Long press the „“ or „“ button for 3 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory. The „“ „“ buttons can each store a height.

3. Activate Height Settings

Press the „“ or „“ button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button „“ or „“, and press any button to stop.

4. Reset Mode

Long press the "[M]" button for 5 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and stop. The system resets successfully when the unit beeps twice.

Child Lock Function

1. Auto Lock Function Setting

By default, this function is disabled. To enable it, press the <1 on the remote control or press the [A] on the control panel 5 times. A single beep indicates that the auto-lock function is activated, while two beeps indicate deactivation.

2. Auto Lock

When the auto-lock function is enabled, the device will automatically lock if it is not operated for 60 seconds. The panel indicator light will turn on, and all buttons will be unresponsive. To unlock, press and hold the <1 on the remote control or the [A] on the control panel for 3 seconds. A single beep indicates unlock, and the panel indicator light will turn off.

3. Manual Lock

When the auto-lock function is disabled, users can manually lock and unlock the device. Press and hold the <1 on the remote control or the [A] on the control panel for 3 seconds. Two beeps indicate the device is locked, and the panel indicator light will turn on. A single beep indicates unlock, and the panel indicator light will turn off.

Fehlerbehebung

1. Das Gerät funktioniert nicht

Es gibt 10 mögliche Ursachen:

- Wenn das Gerät nach dem Drücken der Auf-, Ab- oder Speichertasten einen Signalton abgibt, überprüfen Sie, ob die Halterung ihre maximale Höhe, minimale Höhe oder eine bestimmte Position erreicht hat. Ist dies der Fall, befolgen Sie bitte die Anleitungen im Handbuch, um die Halterung ordnungsgemäß zu betreiben.
- Wenn der Ständer beim Auf- oder Abwärtsbewegen auf ein Hindernis trifft, gibt das Gerät zweimal einen Signalton ab und die Halterung stoppt nach einem kurzen Rückstoß.
- Das System der Halterung ist möglicherweise fehlerhaft. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken einer Taste drei Signaltöne abgibt. Ist dies der Fall, setzen Sie die Halterung zurück oder schalten Sie das Gerät aus, überprüfen Sie die Verkabelung und starten Sie dann das System neu.
- Das System ist möglicherweise überhitzt. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken einer Taste vier Signaltöne abgibt. Falls ja, lassen Sie das Gerät abkühlen (etwa 18 - 30 Minuten).
- Wenn die Auf- oder Abwärtsbewegung plötzlich stoppt und das Gerät fünfmal einen Signalton abgibt, zeigt dies ein Problem bei der Stromversorgung an.
- Wenn die Auf- oder Abwärtsbewegung plötzlich stoppt und das Gerät sechsmal einen Signalton abgibt, zeigt dies eine Überlastung der Halterung an.
- Das Ende des Netzkabels ist möglicherweise vom Ausgang/von der Halterung getrennt. Überprüfen Sie den Anschluss, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Der Betriebsabstand ist möglicherweise zu groß und liegt nicht in Reichweite der Halterung. Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Umkreis von 10 m um die Halterung.
- Die Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise schwach oder leer. Ersetzen Sie die Batterien.
- Die Fernbedienung ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob die LED auf der Fernbedienung aufleuchtet, wenn eine Taste gedrückt wird. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

2. Die TV-Halterung macht ungewöhnliche Geräusche.

- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das Gerät weiterhin anormale Geräusche macht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

Troubleshooting Guide

1. Can't operate


There are 10 possibilities:

- If the unit beeps once after pressing the up, down or memory buttons, check to see if the mount has reached its maximum height, minimum height or a designated position. If so, follow the instructions in the manual to properly operate the mount.
- If the stand hits an obstacle while moving up or down, the unit will beep twice and the mount will stop after rebounding a short distance.
- The system of Mount may be error. Check if the unit beeps three times after pressing a button. If so, please reset the mount or turn off the power, check the wiring, and then restart the system.
- The system may be overheating. Check if the unit beeps four times after pressing a button. If so, allow the unit to cool down (about 18-30 minutes).
- If the up or down movement stops suddenly and the unit beeps five times, this indicates a power problem.
- If the up or down movement stops suddenly and the unit beeps six times, this indicates that the mount is overloaded.


- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to ensure the unit is powered.
- The operating distance may be too far and not in range of the mount. Using the remote control within 30 feet (10m) from the Mount.
- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken. Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed. If not, contact your place of purchase for a replacement.

2. The TV mount is making an abnormal noise or sound.


- Check all power connections and reset the system. If the unit continues to make an abnormal noise, please contact your place of purchase for a replacement.




A (x1)




B (x1)




C (x2)



D (x2)




E (x1)




F (x1)




G (x4)



H (x1)




I (x2)



J (x1)




K (x2)



L (x1)



M (x1)
4mm (Lange Ausführung)
4mm (Long Type)



N (x1)
17mm



P-A (x4)
M5x8



P-B (x16)
M6x10



P-C (x2)
M6x12



P-D (x4)
M6x60



P-E (x4)
M6x75




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5






M-G (x4)
Ø15xØ8x15

1





2




Achtung: Die Querstange (F) muss korrekt montiert werden.
Caution: The crossbar (F) should be installed correctly.


3




4




5



Hinweis: Wenn ein Rad den Boden nicht berührt, lösen Sie die untere Mutter wie abgebildet und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor. Ziehen Sie anschließend die obere Mutter fest.
 Note: If a castor does not touch the ground, loosen the lower nut as shown and adjust accordingly. Then tighten the upper nut.



6



Hinweis: Wenn der Fernseher das Regal beeinträchtigt, installieren Sie das Regal nicht.
 Note: If the TV interferes with the shelf, do not install the shelf.