

Ecovacs WINBOT MINI, Ansaugung, Universal, Grau, Weiß, 63 dB, 22 x 25 cm, Akku

Gruppe	Reinigungsgeräte
Hersteller	Ecovacs
Hersteller Art. Nr.	WG841-01TD
EAN/UPC	6970135035120



Beschreibung

Ecovacs WINBOT MINI. Betriebsprinzip: Ansaugung, Geeignet für: Universal, Produktfarbe: Grau, Weiß. Energiequelle: Akku, Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Breite: 215 mm, Tiefe: 55 mm, Höhe: 215 mm. Verpackungsbreite: 100 mm, Verpackungstiefe: 425 mm, Verpackungshöhe: 265 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Betriebsprinzip	Ansaugung
Geeignet für	Universal
Produktfarbe	Grey, White
Energiequelle	Akku
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Breite	215 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	215 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	425 mm
Verpackungshöhe	265 mm

Ausführliche Details

	Merkmale
Betriebsprinzip	Ansaugung
Geeignet für	Universal
Produktfarbe	Grey, White
Geräuschpegel	63 dB
Minimale Fenstergröße (B x H)	22 x 25 cm
Einfach zu bedienen	Ja
	Energie

Energiequelle	Akku
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	425 mm
Verpackungshöhe	265 mm
Gewicht und Abmessungen	
Breite	215 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	1,3 kg
Technische Details	
Garantiezeit	2 Jahr(e)