

Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau

Marke : Samsung Produktfamilie: Galaxy Tab Artikel-Code: SM-X230NZAREUB

Produktname : A11+



- Eintauchen & Genießen: Flüssige Bilder dank 90 Hz Bildwiederholrate, satter Sound über Quad-Lautsprecher & 25W-Schnellladen¹ für Entertainment ohne Kompromisse
 - Erlebe AI: Smarte Funktionen direkt auf deinem Tablet mit Google Gemini² & Circle to Search mit Google³
 - Smart notiert: Notizen einfach erstellen & organisieren mit Samsung Notes
 - Flexibel verbunden: Erweitere deine PC-Arbeitsfläche mit dem Galaxy Tab A11+ als zweiten Bildschirm und binde es nahtlos in dein Samsung Galaxy Ecosystem ein
- Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 11")
- Samsung Galaxy Tab A11+. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 477 g. Produktfarbe: Grau

Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	27,9 cm (11")	Wi-Fi Direct	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Maximale Bildwiederholrate	90 Hz	Anschlüsse und Schnittstellen	
Panel-Typ *	TFT	Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse	1
Helligkeit	480 cd/m²	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Display Glasart	Panda Glass	Design	
Pixeldichte	207 ppi	Gerätetyp *	Mobiles Tablet
HD-Typ	WUXGA	Formfaktor *	Tablet
Anzahl der Farben des Displays	16 Millionen Farben	Produktfarbe *	Grau
Prozessor		Leistungen	
Prozessorhersteller *	MediaTek	Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) *	✓
Anzahl Prozessorkerne	8	GLONASS	✓
Prozessor Boost-Frequenz	2,5 GHz	BeiDou	✓
Prozessor-Taktfrequenz *	2 GHz	GPS	✓
Speicher		Galileo	✓
Speicherkapazität *	6 GB	Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	✓
Speichermedium		Beschleunigungsmesser	✓
Interne Speicherkapazität *	128 GB	Umgebungslichtsensor	✓
Integrierter Kartenleser *	✓	Gyroskop	✓
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)	Annäherungssensor	✓
Max. Speicherkartengröße	2 TB	Hallsensor	✓
Audio		Standort-Position *	✓
Dolby-Technologie	Dolby Atmos	Software	
Kamera		Plattform *	Android
Rückkamera-Typ *	Einzelne Kamera	Betriebssystem-Gabel	One UI 8
Auflösung Rückkamera (numerisch) *	8 MP	Akku/Batterie	
Rückkamera Blendenzahl	2	Akku-/Batteriekapazität *	7040 mAh
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera	77°	Schnellladung	✓
Digitaler Zoom	4x	Akkuladezeit	1,6 h
Autofokus	✓		
Rückkamera-Blitz	✗		

Kamera		Akku/Batterie	
Videoaufnahme	✓	Austauschbare Batterie	✗
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps	Kontinuierliche Videowiedergabe	15 h
Frontkamera *	✓	Energie	
Auflösung Frontkamera (numerisch)	5 MP	USB Typ-C Ladeport *	✓
Frontkamera Blendenzahl	2,2	Ausdauer	
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera	77°	Energieeffizienzklasse *	E
Netzwerk		Internationale Schutzart (IP-Code) *	IP52
Mobile Netzwerkverbindung *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Bluetooth	✓	Breite	257,1 mm
Bluetooth-Version	5.3	Tiefe	6,9 mm
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Höhe	168,7 mm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Gewicht	477 g
		Sonstige Funktionen	
		Begriff der Sicherheitsaktualisierung 30 November 2032	



8806097855040

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.