

CR-28BK

Clock radio with manual dimmer and night light



EN

- 1,8" LED display
- PLL FM radio
- 20 FM presets
- Dual alarm function
- Sleep timer
- Snooze function
- Display with dimmer function with manual adjustment
- Night light
- Clock battery back up (Battery not included)
- USB charger
- Connections: USB for charging 5V, 1A
- Included: AC Adaptor

DE

- 1,8" LED-Bildschirm
- PLL FM Radio
- 20 Stationsspeicher für FM
- Zwei Weckzeiten
- Sleeptimer
- Schlummerfunktion
- Display mit Dimmerfunktion mit manueller Einstellung
- Nachtbeleuchtung
- Batterie für Gangreserve der Uhr (Nicht mitgeliefert)
- USB aufladen
- Anschlüsse: USB-Anschluss zum Aufladen 5V / 1A
- Inklusiv: CE-Netzadapter

NL

- 1,8" LED scherm
- PLL FM radio
- 20 FM presets
- Dubbel alarm functie
- Slaaptimer
- Snooze functie
- Display met dimfunctie met handmatige aanpassing
- Nachtlampje
- Klok backup dankzij batterij (niet inbegrepen)
- USB lader
- Aansluitingen: USB voor het opladen van batterij 5V, 1A
- Inclusief: AC-adapter

FR

- Taille de l'affichage des caractères LED de 1,8" (4,57cm)
- Radio FM PLL
- 20 présélections FM
- Radio réveil double alarme avec fonction répétition
- Mise en veille programmable
- Fonction snooze
- Display avec réglage d'intensité d'éclairage LED manuel
- Veilleuse
- Sauvegarde de l'heure (Pile non incuse)
- Chargeur USB
- Connexions: USB pour charge de batterie 5V, 1A
- Inclus: Adaptateur AC

ES

- Pantalla LED 1,8"
- Radio FM PLL
- 20 presintonías en FM
- Función alarma dual
- Temporizador
- Función de repetición
- Pantalla con función de atenuación con ajuste manual
- Luz nocturna
- Pila de reserva para reloj (no incluida)
- Carga USB
- Conexiones: USB de carga de 5V, 1A
- Incluye: Adaptador CA

DATA

- Power source: AC 230, 50Hz
- Power consumption max : TBC
- Dim. unit : 180 x 78 x 97 mm (WxDxH)
- Dim. Gift box : 230 x 84 x 108 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 400 gr. / 450 gr.
- Master/Inner carton quantity: 1pcs/10pcs
- EAN-code: 8711902090618
- Custom code: 8527921000

Container quantity :
20' ft : 11,800pcs
40' ft : 24,500pcs
40'HQ : 27,400pcs

Subject to changes without prior notice



V1 12-02-2025

www.lenco.com