

Netatmo NIM-M-WW, Kabellos, 0,3°, Aluminium, Mintfarbe, AAA, -20 - 50 °C

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Netatmo
Hersteller Art. Nr.	NIM-M-WW
EAN/UPC	3700730506755



Beschreibung

Netatmo NIM-M-WW. Übertragungstechnik: Kabellos, Genauigkeit: 0,3°, Material: Aluminium. Akku-/Batterietyp: AAA. Breite: 45 mm, Tiefe: 45 mm, Höhe: 105 mm. Ursprungsland: China, Garantiezeit: 2 Jahr(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Übertragungstechnik	Kabellos
Genauigkeit	0,3 °
Material	Aluminium
Akku-/Batterietyp	AAA
Breite	45 mm
Tiefe	45 mm
Höhe	105 mm
Ursprungsland	China
Garantiezeit	2 Jahr(e)

Ausführliche Details

	Merkmale
Übertragungstechnik	Kabellos
Genauigkeit	0,3 °
Eingebautes Display	Nein
Material	Aluminium
Produktfarbe	Mintfarbe
	Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp	AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	4
	Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	45 mm
Tiefe	45 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	130 g
Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
Garantiezeit	2 Jahr(e)