

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.612 Aderendhülse

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.612 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.612                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.                                                                                                                                                             |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C                                                                                                                                                         |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen                                                                                                                       |
| Farbe               | weiß                                                                                                                                                                              |
| Länge               | 10 mm                                                                                                                                                                             |
| AWG                 | 20                                                                                                                                                                                |
| Innendurchmesser    | 2,6 mm                                                                                                                                                                            |
| Für Querschnitt     | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |
| DIN Farbcode        | Ja                                                                                                                                                                                |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z.B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen              | AEH DIN 46228                                                                                                                                                                     |
| Lieferform          | lose                                                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit  | 500 Stück                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht        | 0.5                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer     | 85369010                                                                                                                                                                          |
| EAN                 | 4028177999558                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9              | EC000005                                                                                                                                                                          |
| ETIM 8              | EC000005                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0          | 36659290                                                                                                                                                                          |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR