



QR-Code
gemäß
RIINT-00009



www.rittal.com

SV


9677.865

9677.875

9677.885

9677.958


1x




Dok.-Nr. / No of doc.: D-0000-00003253-00
Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag:

Country of origin:
Lieferanten-Nr. / No. of supplier:

RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn
RITTAL Limited, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK



2,5 - 4 mm²
AWG13 - AWG11



Typ Type	Best.-Nr. Model No. Référence
250 A / 5 A	9677.865
400 A / 5 A	9677.875
600 A / 5 A	9677.885
800 A / 5 A	9677.958



Hinweis!

Hochtemperaturfeste Leitungen > 130 °C verwenden

Note!

Use high temperature resistant cables > 130 °C

Remarque :

Utiliser des câbles résistants aux hautes températures > 130 °C

