

Nr:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	说明:	PG*
52979-01	Wagenkasten vorn, dekoriert	Car body front, decorated	Carrosserie avant, décorée	已装饰前车身	17
52979-02	Wagenkasten hinten, dekoriert	Car body rear, decorated	Carrosserie arrière, décorée	已装饰后车身	17
52979-03	Fenster vorn rechts / hinten links	Window front right / rear left	Fenêtre avant droite / arrière gauche	右前/左后车窗	9
52979-04	Fenster vorne, links	Window front, left	Fenêtre avant, gauche	前窗, 左侧	9
52979-05	Fenster hinten, rechts	Window front, right	Fenêtre avant, droite	前窗, 右侧	9
52979-07	Frontfenster	Front window	Fenêtre frontale	前车窗	8
52979-107	Frontfenster (mit Punkt)	Front window (w point)	Fenêtre frontale	前车窗	8
52010-08	Leuchstäbe	Light bars	Bâtons luminescents	导光柱	7
52979-09	Inneneinrichtung vorn	Seats front	Intérieur avant	前座位	8
52979-10	Inneneinrichtung hinten	Seats rear	Intérieur arrière	后座位	8
52979-11	Wagenboden, vorn	Car floor, front	Plancher de la voiture, avant	前底板	14
52979-12	Wagenboden, hinten	Car floor, rear	Plancher de la voiture, arrière	后底板	14
52010-13	Hauptplatine vollständig	Main board, complete	Platine principale	主板	19
52010-14	Beleuchtungsplatine, vollständig	Light board, complete	Platine d'éclairage, complete	灯板	17
52010-15	Achshalter, mitte	Axle support, middle	Axe support, centre	中间轴架	6
52010-16	Achshalter, vorn/hinten	Axle support, front/rear	Axe support, avant/arrière	前/后轴支架	6
52010-17	Drehgestellhalter vorn mit Schleiffedern, Kabel kurz	Bogie holder front w contact plate, wire short	Support de bogie avant avec contact ressort, câble court	前轮架 (带耐磨弹簧和短线)	11
52010-18	Drehgestellhalter hinten mit Schleiffedern, Kabel lang	Bogie holder rear w contact plate, wire long	Support de bogie arrière avec contact ressort, câble longue	后轮架 (带耐磨弹簧和长线)	11
52973-121	Drehgestellrahmen mit Schleifer	Bogie frame w slider	Châssis de bogie avec contact	不带取电片轮架盖	8
52010-22	Getriebegehäuse ohne Zahnräder	Gearbox w/o gear	Engrenage sans roues dentées	不带齿轮的齿轮箱	9
52010-23	Getriebegehäuse mit Zahnräder	Gearbox w gear	Engrenage avec roues dentées	带齿轮的齿轮箱	12
52921-224	Motor, vollständig	Motor, complete	Moteur, complete	马达组件	15
52010-25	Motorhalter mit Isolierung	Motor holder w insulation	Support moteur avec isolation	绝缘马达固定架	7
52010-26	Radsatz ohne Zahnrad u. ohne Haftreifen	Wheel set w/o gear and friction tire	Essieux sans roues dentées et sans bandages	轮组 - 不带齿轮和胶胎	10
52092-27	Radsatz mit Zahnrad u. mit Haftreifen rechts	Wheel set w gear and friction tire right	Essieux avec roues dentées et avec bandages, droite	轮组 - 带齿轮和右胶胎	11
52092-28	Radsatz mit Zahnrad u. mit Haftreifen links	Wheel set w gear and friction tire left	Essieux avec roues dentées et avec bandages, gauche	轮组 - 带齿轮和左胶胎	11
52921-229	Kardantrieb	Cardan shaft	Cardan conduire	球轴	9
52010-30	Anbauteile Schwingungsdämpfer	Attaching parts vibration damper	Vibration pièces jointes	减震器	6
52973-31	Führerstand	Driver cab	Siège du conducteur	驾驶座	7
52010-32	Faltenbalg mit Verbindungsclip	Bellow w clip	Soufflets avec clip	带夹子的风箱	7
52010-33	Klimagerät, dekoriert	Air conditioner, decorated	Appareil de climatisation	空调	9
52979-34	Hutablage	Parcel shelf	Portemanteau	后行李架	9
52979-35	Zugzielanzeige	Display	Affichage de la destination	显示器	8
52010-36	Deckel	Cover	Couvrir	盖子	6
52010-37	Lichtabdeckung	Light cover	Lumière couvrir	灯盖	6
52010-38	Funktionskupplung + Kuppelstange + Scharfenbergkupplung	Function coupling + Coupling rod + Scharfenberg coupling	Attelage + Coupleur + Scharfenberg coupleur	功能挂钩 + 挂钩 + 假挂钩	8
52010-39	Kupplungsträger + Abdeckung + Feder	Coupling carrier + Cover + Spring	Coupleur support + Couvrir + Ressort	挂钩座 + 盖子 + 拉簧	8
52979-40	Kleinteile	Small parts	Matériel	小配件	8
52010-42	Lokführer	Loco driver	Conducteur de locomotive	司机	10
Ersatzteile aus unserem Standardprogramm					
56027	Haftreifen (10 Stck.)	Friction tires (set of 10)	Pièces détachées de notre programme standard	备用零件的标准范围:	
56129	Brückenstecker	DC Bridge	Bandages (10 pièces)	防滑轮胎 (10个)	
56122	Multiprotokolldecoder Hobby mit Lastregelung (DC/AC)	Multi protocol decoder "Hobby" with load regulator (DC/AC)	Fiche d'interfacer CC	DC插板	
56503	PIKO SmartDecoder XP 8polig	PIKO SmartDecoder XP 8-pole	Décodeur à protocoles multiples Hobby et régulation de charge pour version 3-rails	解码器 (DC/AC) Hobby	
56581	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDécodeur XP 8 pôles	PIKO智能解码器XP 8针	
			PIKO SmartDécodeur XP Sound	PIKO智能解码器XP	

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *价格表

EU-Konformitätserklärung Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.piko.de/konform	EU Declaration of Conformity PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.piko.de/konform
--	---

Für Modelle mit PIKO SmartDecoder gilt: Bitte beachten Sie die beiliegende Information zum Decoder Firmware-Update.	For models with PIKO SmartDecoder: Please note the enclosed information about the decoder firmware update.
--	---

Hinweis zur Reklamation eines Artikels: Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.	Complaint note: Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf , and enclose it with the complained item. Thank you very much.
---	---

ERSATZTEILE DIESELTRIEBWAGEN DESIRO

Spare Parts for use Commuter Train · Pièces détachées Train de banlieue
通勤列车 DESIRO的使用说明书

包装及说明书内包含重要信息, 请保留备用


ERSATZTEILE DESIRO Spare parts · Pièces détachées · 配件

52979 Gleichstrom DC

NEM 652

0-12 V

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. · Please order the wanted spare part with the complete spare part item number. Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le Numéro d'Article de la pièce demandée. · 订购配件时请附上完整的配件号码。



(D) Hinweis: Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen finden Sie unter: www.piko-shop.de	(GB) Please note: Safety instructions in other languages, please see: www.piko-shop.de	(F) Conseil: Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur: www.piko-shop.de	(NL) Attentie: Veiligheidsinstructies in andere talen zijn te vinden op: www.piko-shop.de
(IT) Nota: Le istruzioni di sicurezza in altre lingue sono disponibili su: www.piko-shop.de	(E) Aviso: Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en: www.piko-shop.de	(PL) Uwaga: Wskazówki bezpieczeństwa w innych językach są dostępne pod adresem: www.piko-shop.de	(CZ) Upozornění: Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích naleznete na adrese: www.piko-shop.de
(RU) Намак: Инструкции по безопасности на других языках можно найти на: www.piko-shop.de	(CN) 提示: 如需其他语言的安全须知请访问: www.piko-shop.de		



PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY
Tel. +49 (3675) 8972 - 55 (dienstags und donnerstags von 16 - 18 Uhr)



52979-90-7010_V1