

Tragbare Ausführung | DAB+ / FM | Batteriebetrieben / Handkurbel / Solar Powered / Stromversorgung über USB | Wecker | Grün / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDDBCR2000GN | Product EAN number: 5412810444175

Produkteigenschaften

Akku-Kapazität	2500 mAh
Antennentyp	Antenne
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LCD
Audio- / Video- / Dateneingänge	USB-A Female
	USB-C™ Female
Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung	900 min
Batterietyp – Energie	Built-In Lithium-Ion
DAB + voreingestellte Sender	40 Stück
DAB+ Frequenzbereich	174 - 240 MHz
Dimmbares Display	Nein
Displaytyp	LCD
Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (enthalten)	N/A
Farbe	Grün
	Schwarz
ferngesteuert	Nein
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	40
kabelloses Laden	Nein
Kopfhörerausgang	Nein
Ladezeit	3.5 h
Lautsprecher RMS	1 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Leistungsaufnahme Betrieb	5 W
Material	Kunststoff
max. Batteriespielzeit	15 Std
Medienwiedergabe	Radio
Mid-range size	0 "
Monitorgröße	1.46 "
Radiodesign	Tragbare Ausführung

Radiotyp	DAB+ Radio
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	8 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Handkurbel
	Solar Powered

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDBCR2000GN
EAN single product:	5412810444175
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810444267
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	Handkurbel-Radio
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4920 g

