

Tisch Ausführung | AM / FM | Powerbank Funktion | Akkubetrieben / Handkurbel / Stromversorgung über USB | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFMCR2000BK | Product EAN number: 5412810471447

Produkteigenschaften

Akku-Kapazität	2000 mAh
AM Frequenzbereich	520 - 1680 kHz
Anschlüsse – Ausgang	USB-A Buchse
Antennentyp	Teleskop
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Audio- / Video- / Datenausgänge	USB-A Female
Audio- / Video- / Dateneingänge	USB-C™ Female
Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung	360 min
Batterie Kapazität	2000 mAh
Batterietyp – Energie	Lithium-Ionen
Betriebstemperaturbereich	-10 - 60 °C
Dimmbares Display	Nein
Displaytyp	Analog
Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstrom	1.0 A
Equalizer	Nein
Farbe	Schwarz
ferngesteuert	Nein
FM Frequenzbereich	87.5 - 107.5 MHz
Geräteeingangsanschluss	1x USB-C™
Kopfhörerausgang	Nein
Lautsprecher RMS	2.8 W
Lautsprecherkanäle	Mono
Leistungsaufnahme Betrieb	2 W
Material	ABS
	Metall
max. Batteriespielzeit	6 Std
Medienwiedergabe	Radio
Mid-range size	1.6 "
Netzkabel Anschluss A	USB-C™
Netzkabel Anschluss B	USB-A
Netzkabellänge	0.50 m
Netzstecker	USB A
Powerbank Funktion	Ja
Radiodesign	Tisch Ausführung

Radiotyp	FM Radio
Soundausgang	Mono
Spitzenleistung des Lautsprechers	2 W
Stromquellentyp	Akkubetrieben
	Handkurbel
	Stromversorgung über USB

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFMCR2000BK
EAN single product:	5412810471447
EAN Inner carton:	5412810471522
EAN Outer carton:	5412810471539
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Handkurbel-Radio
	USB-C™-Ladekabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	77 mm	150 mm	65 mm	303 g
12	275 mm	175 mm	250 mm	3866 g
24	290 mm	370 mm	270 mm	8072 g

